



# MASTER PL-T Xtra 4P



## MASTER PL-T XTRA 32W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T Xtra verfügt über eine extrem lange Lebensdauer und ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

### Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Elektrische Kenndaten		Farbkoordinate Y (Nom)		0,403
Stromverbrauch	32,0 W	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	
Lampenstrom (Nom)	0,320 A	Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	75 lm/W	
Allgemeine Eigenschaften		Farbwiedergabeindex (CRI)	80	
Socket	GX24Q-3 [GX24q-3]	Dimmen		
Referenz für die Flussmessung	Sphere	Dimmbar	Ja	
Lichttechnische Daten		Zulassungen und Anwendungseigenschaften		
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Energieeffizienzklasse	G	
Lichtstrom	2.230 lm	Quecksilbergehalt (max.)	3 mg	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg	
Farbkoordinate X (Nom)	0,44	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	32 kWh	

# MASTER PL-T Xtra 4P


EPREL Registrierungsnummer	423335
<b>Produktdaten</b>	
Full EOC	871150089740470
Bestell-Produktname	MASTER PL-T Xtra 32W/830/4P 1CT/5X10BOX
Bestellcode	89740470
Anzahl pro Verpackung	1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
Materialnummer (12NC)	927912583014
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-T XTRA 32W/830/4P 1CT/5X10BOX
EAN Umverpackung	8711500897428

## Abmessungsskizzen


Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T Xtra 32W/830/4P 1CT/5X10BOX

## Lebensdauer





Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 32W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 32W/830/4P 1CT/5X10BOX

# MASTER PL-T Xtra 4P

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 32W/830/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T Xtra 32W/830/4P 1CT/5X10BOX

