

## Rollcart diable pour bouteilles

force 100 kg, pour 2x10 l bouteilles,  
protection de la charge avec porte-  
bouteille avec chaîne de sécurité,  
châssis avec finition époxy résistante  
aux chocs et aux rayures en RAL5010  
bleu gentiane, roues avec bandage  
TPE

Numéro d'article: 158295



## Rollcart Diabie pour bouteilles

Force 100 kg

diabie pour bouteilles

- force 100 kg
- pour 2x10 l bouteilles
- hauteur x largeur 1050 x 530 mm
- convient pour bouteilles de Ø 140 mm
- protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- roues avec bandage TPE
- Ø de roue 200 mm



## Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	matériau de jante	plastique
type de diable de manutention	diable pour bouteilles	Ø de roue	200 mm
charge	100 kg	poignée de sécurité	non
capacité	2x10 l	protection de la charge	porte-bouteille avec chaîne de sécurité
pour Ø de bouteille	140 mm	hauteur	1050 mm
matériau	acier	largeur	530 mm
matériau de finition	soudé	profondeur	370 mm
rabattable	non	surface	finition peinture époxy
patins pour escaliers	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
pneumatique	TPE	Poids	10 kg