

hofe cadre de montant pour rayonnage à palettes GRAVIS

hauteur x profondeur 3360 x 900 mm, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 242267



cadre de montant pour rayonnage à palettes

- hauteur x profondeur 3360 x 900 mm
- préparé pour le réglage en hauteur des niveaux de stockage par pas de 70 mm
- en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion


















Détails techniques



type de meuble	rayonnage	tablette à hauteur réglable	70 mm
type de rayonnage	rayonnage à palettes	équipement montant	2 embases, 2 chevilles
composant	cadre de montant	matériau	acier
accessoires de rayonnage	cadre de montant	épaisseur de profilé	2 mm
pour type de rayonnage	rayonnage à palettes	surface	galvanisé
hauteur	3360 mm	livraison	démonté

profondeur 900 mm






Poids 34,9106 kg

Accessoires

242222		cheville pour rayonnage à palettes, avec revêtement en zinc anti-corrosion
242223		raccord de rayonnage double pour rayonnage à palettes, longueur 200 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion
242224		Butée arrière, largeur 1825 mm, saillie 50 mm, en acier en RAL2004 orangé pur
242226		Butée arrière, largeur 2700 mm, saillie 50 mm, en acier en RAL2004 orangé pur
242230		Tablette en caillebotis pour rayonnage à palettes, composé de 2 segments, largeur x profondeur 1825 x 900 mm, pour une charge max. par tabl. de 2100 kg, le fond est pose à fleur sur les supports de tablette, grosseur de la maille 30x30 mm, tige de support 35 x 1,5 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
242233		Tablette en caillebotis pour rayonnage à palettes, composé de 3 segments, largeur x profondeur 2700 x 900 mm, pour une charge max. par tabl. de 3000 kg, le fond est pose à fleur sur les supports de tablette, grosseur de la maille 30x30 mm, tige de support 35 x 1,5 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
242240		écarteur pour paroi arrière grillagée pour rayonnage à palettes, longueur 150 mm
242243		platelage en acier pour rayonnage à palettes, composé de 6 segments, hauteur x largeur x profondeur 40 x 1825 x 900 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
242246		platelage en acier pour rayonnage à palettes, composé de 9 segments, hauteur x largeur x profondeur 40 x 2700 x 900 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
242248		traverse longitudinale (une pièce) pour rayonnage à palettes, hauteur x largeur x profondeur 80 x 1825 x 50 mm, le fond est Les traverses longitudinales sont accrochées à l'échelle à l'aide de mâchoires à trois crochets et d'une sécurité antidécrochage
242249		traverses longitudinales (une paire) pour rayonnage à palettes, hauteur x largeur x profondeur 80 x 1825 x 50 mm, le fond est Les traverses longitudinales sont accrochées à l'échelle à l'aide de mâchoires à trois crochets et d'une sécurité antidécrochage
242250		traverse longitudinale (une pièce) pour rayonnage à palettes, hauteur x largeur x profondeur 110 x 2700 x 50 mm, le fond est Les traverses longitudinales sont accrochées à l'échelle à l'aide de mâchoires à trois crochets et d'une sécurité antidécrochage
242251		traverses longitudinales (une paire) pour rayonnage à palettes, hauteur x largeur x profondeur 110 x 2700 x 50 mm, le fond est Les traverses longitudinales sont accrochées à l'échelle à l'aide de mâchoires à trois crochets et d'une sécurité antidécrochage
242254		aggloméré pour rayonnage à palettes, largeur x profondeur 1825 x 900 mm, épaisseur 38 mm, pour une charge max. par tabl. de 550 kg, le fond est pose à fleur sur les supports de tablette, équipé de 4 équerres de centrage, en bois
242257		aggloméré pour rayonnage à palettes, largeur x profondeur 2700 x 900 mm, épaisseur 38 mm, pour une charge max. par tabl. de 825 kg, le fond est pose à fleur sur les supports de tablette, équipé de 4 équerres de centrage, en bois
242280		traverse pour rayonnage à palettes, convient pour profondeur de rayonnage 900 mm, en RAL2004 orangé pur
242282		rondelle pour échelle, longueur x largeur x épaisseur 120 x 130 x 2 mm
242283		rondelle pour échelle, longueur x largeur x épaisseur 120 x 130 x 3 mm

242284		protection anti-collision rayonnage, profil en L, hauteur 400 mm, en jaune/noir
242285		protection anti-collision rayonnage, profilé en U, hauteur 400 mm, en jaune/noir

Cela s'adapte aussi ...

146371		Porte-étiquettes magnétique, hauteur x largeur 88 x 163 mm, face arrière magnétique, en polypropylène en bleu
148636		palette hygiénique, hauteur x longueur x largeur 155 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en gris
210867		gerbeur hydraulique, force 1000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 40 x 150 mm, galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 80 mm, hauteur de levage 1500 mm / hauteur abaissée 90 mm, mât simple
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm