

distributeur d'ingrédients

hauteur x largeur x profondeur 450 x 430 x 610 mm, capacité 40 l, en polypropylène, récipient / couvercle blanc / vert, verrouillable avec couvercle rabattable

Numéro d'article: 157822



Distributeur d'ingrédients

distributeur d'ingrédients

- hauteur x largeur x profondeur 450 x 430 x 610 mm
- capacité 40 l
- en polypropylène
- récipient / couvercle blanc / vert
- parois : surfaces lisses sans soudures pour un nettoyage facile
- convient pour produits en vrac de toute nature
- verrouillable avec couvercle rabattable
- ouverture de prise inclinée
- convient pour aliments

Détails techniques

type de récipient	distributeur d'ingrédients	pliable	non
norme européenne	non	possibilité de passage au-dessous	non
convient pour (produit/matériau)	produits en vrac de toute nature	roulant	non
capacité	40 l	grutable	non
hauteur	450 mm	convient pour aliments	oui
largeur	430 mm	ouverture de prise	inclinée
profondeur	610 mm	couvercle	oui

matériau	polypropylène	type de couvercle	couvercle rabattable
structure de cloison	plein	couleur	blanc
exécution paroi	lisse, sans soudures	couleur du couvercle	vert
soubassement	plein	Poids	2,98 kg

Accessoires

157826		plateau roulant, pour distributeur d'ingrédients, force 180 kg, plateau longueur x largeur 480 x 370 mm, hauteur de charge 130 mm, structure en plastique marron, 4 roulettes pivotantes
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

157826		plateau roulant, pour distributeur d'ingrédients, force 180 kg, plateau longueur x largeur 480 x 370 mm, hauteur de charge 130 mm, structure en plastique marron, 4 roulettes pivotantes
503400		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 260 x 600 x 400 mm, capacité 48 l, en polyéthylène, en gris
503410		châssis roulant, pour réservoir Euronorm, longueur x largeur 600 x 400 mm, structure en rouge, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
527618		mallettes norme Europe, hauteur x longueur x largeur 130 x 400 x 300 mm, capacité 11 l, avec range-couvert, en polyéthylène en bleu, avec couvercle à charnière