


Pendelleuchte, 280 mm

Artikel-Nr. 58260150



Pendelleuchte, 280 mm, nickel matt / Schirm limettengrün, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Stoffpendelleuchte in zylindrischer Form.

Diffusor aus Polycarbonatfolie. Schirmmaterial: Chintz,

Schirmfarbe: limettengrün, Pendellänge: 1.500 mm.

Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden

Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF.

Lichtstrom vermessen mit 1 x 10 W-LED-Retrofit-Lampe

(nicht im Lieferumfang).

. Ausführung: E27, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529:

IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 60W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk,

Lichtstrom: 610lm, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr.	58260150
Stand:	07.12.2021 09:23

Farbe	nickel
Schirmfarbe	limettengrün
Chintz Farbcode	66.8003.44
Schirmmaterial	Chintz
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Ansteuerung	sonstige
Außendurchmesser	280 mm
Aufbauhöhe	180 mm
Ausführung	E27

Leistung	1 x max. 60 W
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	610 lm
Pendellänge max.	1.500 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC