



## DW 876 Bandsäge

- Robuster und verwindungssteifer Stahlrohrrahmen garantiert höchste Genauigkeit auch bei maximaler Schnitttiefe
- Hochwertiges Sägeband mit langer Lebensdauer
- Großer Alu-Sägetisch garantiert problemlose und sichere Werkstückauflage
- Sägebandspannung mit präziser Einstellskala für verschiedene Bänder und Anwendungen
- Sehr große Durchlassbreite und -höhe ermöglicht auch die Bearbeitung größerer Werkstücke
- Sicherheitsschalter verhindert ein Einschalten der Säge bei geöffnetem Maschinengehäuse
- Anschluss für wirkungsvolle Staubabsaugung mit 100 mm Ø
- Zwei einstellbare Bandgeschwindigkeiten für materialgerechtes Arbeiten
- Dauerbelastbarer und wartungsfreier Induktionsmotor

### Serienmäßiger Lieferumfang

- Sägeband
- Untergestell
- Parallelanschlag
- Gehrungsanschlag

Spannung	230 Volt
Aufnahmeleistung	1.000 Watt
Schnittgeschwindigkeit (m/min)	380 / 880 m/min
max. Schnitthöhe	200 mm
max. Schnittbreite	310 mm
Tischgröße	500 x 500 mm
Gewicht	54 kg