

**ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG**

Hermann-Papst-Straße 1

78112 St. Georgen

Phone: +49 7724 81-0

Fax: +49 7724 81-1309

www.ebmpapst.com

info2@de.ebmpapst.com

Nenndaten


Typ	3412 NGHH	
Nennspannung	[VDC]	12
Drehzahl	[min ⁻¹]	3250
Leistungsaufnahme	[W]	3,2
Min. Umgebungstemperatur	[°C]	-20
Max. Umgebungstemperatur	[°C]	60
Volumenstrom	[m ³ /h]	102
Schallleistungspegel	[B]	5,1
Schalldruckpegel	[dB(A)]	39

mb = max. Belastung · mw = max. Wirkungsgrad · fb = freiblasend · kv = Kundenvorgabe · kg = Kundengerät
Änderungen vorbehalten

Technische Beschreibung

Abmessungen	92 x 92 x 25 mm
Allgemeine Beschreibung	Elektronische Kommutierung vollständig integriert.
Anschlussleitung	Einzellitzen AWG 24, TR 64, abisoliert und verzinkt.
Drehrichtung	Links, auf Rotor gesehen
Förderrichtung	Über Stege blasend
Lagerung	Sintec-Gleitlager
Lebensdauer L10 bei 40 °C	70000 h
Lebensdauer L10 bei max. Temperatur	45000 h
Masse	0.100 kg
Material Gehäuse	Glasfaserverstärkter Kunststoff PBT
Material Laufrad	Glasfaserverstärkter Kunststoff PA
Motorschutz	Geschützt gegen Verpolung und Blockieren.
Option	Tachosignal
Zulassung	VDE, CSA, UL

Produktzeichnung



Kennlinien: Luftleistung

