

## Polyethylen Klemmprofilschlauch

### Anwendungen

- flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- Asbestentsorgung
- Bautrocknung, Bautocknung

### Eigenschaften

- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklebung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- geruchs- und geschmacksfrei
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- RoHS konform

### Temperaturbereich

- -35°C bis 80°C

### Konstruktion, Werkstoff

CP-Konstruktion

1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt
2. Wandung: Polyethylen-Mischgewebe (LDPE + HDPE)

### Liefervarianten

- weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar
- Edelstahl (INOX) Klemmprofil
- doppellagig

Ø-Innen in / mm	Ø-Außen mm	Über- druck bar	Unter- druck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/m	Lager- längen m	weitere Fertigungs- längen m	Bestellnummer
2 / 50-51	62	0,490	0,270	18	0,44	6	-	457-0050-0000
- / 55	67	0,460	0,250	20	0,47	-	6	457-0055-0000
2,36 / 60	72	0,440	0,220	20	0,51	6	-	457-0060-0000
2,5 / 63-65	77	0,420	0,200	22	0,54	6	-	457-0065-0000
- / 70	82	0,400	0,180	22	0,59	-	6	457-0070-0000
3 / 75-76	87	0,380	0,160	24	0,63	6	-	457-0075-0000
- / 80	92	0,365	0,140	24	0,67	6	-	457-0080-0000
3,5 / 89-90	102	0,340	0,100	26	0,75	6	-	457-0090-0000
4 / 100-102	112	0,225	0,085	28	0,54	6	-	457-0100-0000
- / 110	122	0,210	0,075	30	0,58	3 6	-	457-0110-0000
4,5 / 114-115	127	0,205	0,070	32	0,61	3 6	-	457-0115-0000
4,72 / 120	132	0,200	0,065	32	0,64	3 6	-	457-0120-0000
5 / 125-127	137	0,195	0,060	34	0,66	3 6	-	457-0125-0000
- / 130	142	0,190	0,055	34	0,69	-	3 6	457-0130-0000
5,5 / 140	152	0,180	0,040	36	0,74	3 6	-	457-0140-0000
6 / 150-152	162	0,120	0,035	38	0,79	3 6	-	457-0150-0000
6,3 / 160	172	0,115	0,030	40	0,84	3 6	-	457-0160-0000
6,5 / 165	177	0,115	0,030	41	0,86	-	3 6	457-0165-0000
- / 170	182	0,110	0,030	42	0,89	3 6	-	457-0170-0000
- / 175	187	0,110	0,030	44	0,91	-	3 6	457-0175-0000
7 / 178-180	192	0,110	0,025	44	0,94	3 6	-	457-0180-0000
8 / 200-203	212	0,100	0,020	48	0,81	3 6	-	457-0200-0000
- / 215	227	0,095	0,020	52	0,86	-	3 6	457-0215-0000
- / 225	237	0,090	0,020	54	0,89	3 6	-	457-0225-0000
9 / 228-229	240	0,090	0,020	54	0,91	-	3 6	457-0228-0000
- / 250	262	0,070	0,015	58	0,99	3 6	-	457-0250-0000
10 / 254	266	0,070	0,015	59	1,01	-	3 6	457-0254-0000
- / 275	287	0,065	0,015	64	1,09	-	3 6	457-0275-0000
11 / 280	292	0,065	0,015	65	1,11	-	3 6	457-0280-0000
- / 300	312	0,060	0,010	68	1,18	3 6	-	457-0300-0000

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Weitere Technische Daten unter [www.norres.com](http://www.norres.com). Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.

Ø-Innen in / mm	Ø-Außen mm	Über- druck bar	Unter- druck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/m	Lager- längen m	weitere Fertigungs- längen m	Bestellnummer
12 / 305	317	0,060	0,010	69	1,2	-	3 6	457-0305-0000
- / 315	327	0,055	0,010	71	1,24	-	3 6	457-0315-0000
- / 325	337	0,050	0,010	74	1,28	-	3 6	457-0325-0000
13 / 330	342	0,050	0,010	75	1,3	-	3 6	457-0330-0000
- / 350	362	0,045	0,010	78	1,38	<b>3 6</b>	-	457-0350-0000
14 / 356	368	0,045	0,010	79	1,4	-	3 6	457-0356-0000
- / 375	387	0,040	0,010	83	1,47	-	3 6	457-0375-0000
- / 400	412	0,040	0,005	88	1,57	<b>3 6</b>	-	457-0400-0000
16 / 405-406	418	0,040	0,005	89	1,59	-	3 6	457-0406-0000
- / 450	462	0,035	0,005	98	1,76	<b>3 6</b>	-	457-0450-0000
18 / 457	469	0,035	0,005	100	1,79	-	3 6	457-0457-0000
- / 500	512	0,025	0,005	108	1,96	<b>3 6</b>	-	457-0500-0000
20 / 508	520	0,025	0,005	110	1,99	-	3 6	457-0508-0000
- / 600	612	0,020	0,005	128	2,35	<b>3 6</b>	-	457-0600-0000
24 / 610	622	0,020	0,005	130	2,38	-	3 6	457-0610-0000
- / 700	712	0,019	0,002	148	2,73	<b>3 6</b>	-	457-0700-0000
28 / 712	724	0,019	0,001	151	2,78	-	3 6	457-0712-0000
- / 750	762	0,015	0,001	158	2,93	-	3 6	457-0750-0000
- / 800	812	0,015	0,001	168	3,12	<b>3 6</b>	-	457-0800-0000
32 / 813-815	827	0,015	0,001	171	3,18	-	3 6	457-0815-0000
- / 900	912	0,015	0,001	188	3,51	<b>3 6</b>	-	457-0900-0000
36 / 915	927	0,015	0,001	191	3,56	-	3 6	457-0915-0000
- / 1000	1012	0,015	0,001	208	3,89	<b>3 6</b>	-	457-1000-0000
40 / 1016	1028	0,015	0,001	211	3,96	-	3 6	457-1016-0000

Zubehör




CLAMP 212



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 270-271

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Weitere Technische Daten unter [www.norres.com](http://www.norres.com). Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.