

Wandschakelaars

Indoor 180-M-2C



zuiver wit mat,
overeenkomstig RAL
9010, Code 92136

-, Code 92661

Productinformatie

- Aanwezigheidsmelder met akoestische sensor
- Eén kanaal voor het schakelen van verlichting
- Extra potentiaalvrij contact voor het schakelen van HVAC
- Mastertoesteluitvoering
- Uitbreiding van het detectiegebied met slavemelders is mogelijk
- Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar
- Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden
- Leverbaar met standaard B.E.G. frame (afmeting binnenafdekking 60x60 mm) of zonder frame, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnenafdekking 50x50 mm) in 5 verschillende kleuren
- Kan worden gebruikt in combinatie met een centraal afdekplaat in framesystemen van andere fabrikanten
- B.E.G. Afdekramen en centrale afdekramen voor combinatie met ramensystemen van andere fabrikanten beschikbaar
- Instellingen af fabriek 10 min en 500 Lux (15 min HVAC)
- **Toepassingsvoorbeelden:** bewaking van openbare toiletinstallaties, gangen, archiefruimtes, vergaderzalen

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Inclusief afdek lamellen= 87 x 87 x 61 mm zonder frame= 70 x 70 x 61 mm

Verbruik:	ca. 0,4 W
Detectiebereik:	horizontaal 180°
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	157 m ² / 1,1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2,2 m / 1,1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 300 W LED max. inschakelstroom I_p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I_p (200 μ s) = 800 A
Contacttype:	1x μ -contact, maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact
Nalooptijd:	15 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux

Kanaal 2 (Toestelsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	3 A / 230 V, $\cos \varphi = 1$
Contacttype:	1x μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 min - 120 min, Alarmimpuls, impuls


Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Indoor 180-M-2C Inclusief afdek lamellen	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL 9010	92136	4007529921362
Indoor 180-M-2C zonder frame	-	92661	4007529926619


Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
IR-Adapter voor Smartphones	zwart	92726	4007529927265
IR-PD-2C	-	92475	4007529924752
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Overspanningsbegrenzer	wit	10880	4007529108800
Mini-Overspanningsbegrenzer	zwart	10882	4007529108824
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL 9010	92630	4007529926305
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	verkeerswit mat, overeenkomstig RAL 9016	92631	4007529926312
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	parelwit mat, overeenkomstig RAL 1013	92632	4007529926329
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zilver mat, overeenkomstig RAL 9006	92633	4007529926336
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	antraciet mat, overeenkomstig RAL 7021	92634	4007529926343
Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL 9010	92139	4007529921393
Opbouwsokkel Indoor 180	zuiver wit	92141	4007529921416
Centrale afdekplaat Indoor 180	verkeerswit mat, overeenkomstig RAL 9016	38947	4007529389476




Afmetingen 92136



Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen



Schakelschema

© 2019 B.E.G. Brück Electronic GmbH