

Artikelnummer: 308886

Kurzbeschreibung: Pramac elektrische disselstapelaar LX Duplex 12/16, draagvermogen 1200 kg

Langbeschreibung: Pramac elektrische disselstapelaar LX Duplex 12/16, draagvermogen 1200 kg: De compacte elektrische stapelaar Pramac LX Duplex 12/16 is zowel ontworpen als technisch gezien speciaal voor veeleisende taken. De uitrusting omvat een MOSFET-besturingssysteem, een SEM-aandrijfmotor en externe hefcilinders. De elektronische meeloopstapelaar Pramac LX Duplex 12/16 is een van de compacte professionele machines die overal waar een grotere bodemvrijheid vereist is. Of het nu gaat om het gebruik op hellingen of ongelijke industriële vloeren, de elektrische pallettruck kenmerkt zich door een hoge stabiliteit en functionaliteit en weet hoe om te gaan met moeilijke omstandigheden. Er is ook speciale aandacht besteed aan het gebruiksgemak. Grote drukknoppen op de disselkop maken het gemakkelijker om de rijrichting en -snelheid te controleren. De disselkop is ook uitgerust met een veiligheidsdrukknop en een claxon. De hoofdschakelaar kan alleen met een sleutel worden bediend en het optionele stapplatform verhoogt de functionaliteit van de meeloopstapelaar nog verder. De eerste slag van de Pramac LX Duplex 12/16 maakt het ook mogelijk om twee pallets tegelijkertijd op te pakken en te vervoeren. De twee externe hefcilinders bieden een beter zicht op de op te halen goederen. De elektrische stapelaar kan tot 1200 kg met een rijnsnelheid tot 6 km/u probleemloos transporteren. Het compacte ontwerp van de elektrische heftruck maakt het ook mogelijk om in kleine ruimtes te werken. Voor gemakkelijke toegang en het vervangen van de batterij kan het deksel van bovenaf of van opzij worden geopend. Technische details

- Rijaandrijving: elektrisch
- Verrichting: begeleidend
- Draagvermogen: 1200 kg
- Asbelasting met hijslast voor/achter: 618 kg/1232 kg/1232 kg
- Banden voor/achter: Rubber en polyurethaan/polyurethaan/polyurethaan
- Voorafmetingen van de band: \varnothing 250 x 76 mm breed 76 mm
- Bandenafmetingen achter: \varnothing 82 x 70 mm breedte 70 mm
- Zijwielen Afmetingen: \varnothing 125 x 50 mm breed 50 mm
- vorkafmetingen: dikte 70 x breedte 150 x breedte 150 x lengte 1150 mm
- Rijnsnelheid met/zonder hijslast: 5,5/6 km/h
- Hefsnelheid met/zonder hijslast: 0,09/0,15 m/s
- Vermogen van de aandrijfmotor: 1,2 kW
- Totale lengte: 1960 mm
- Totale breedte: 850 mm
- Eigen gewicht: 650 kg

