

Artikelnummer: 143574

Kurzbeschreibung: Informatiebord WSM, verticaal, B 750 x D 70 x H 1200 mm, voor binnen en buiten, afsluitbaar, incl. 10 magneten & tekstlijst,



Langbeschreibung: Informatiebord WSM, voor binnen en buiten, afsluitbaar, incl. 10 magneten & tekstlijst, aluminium geanodiseerd, diverse formaten: Deze robuuste vitrines van WSM fungeren als een professioneel presentatiesysteem voor informatie, aankondigingen en aankondigingen van allerlei aard.

Daarin vinden de corresponderende documenten een evenzeer aandachttrekkende en beschermde plaats van opslag. De afzonderlijke exemplaren, elk met een basisdiepte van 70 mm, zijn allemaal afsluitbaar door middel van een veiligheidsslot en worden volledig gemonteerd geleverd. Uitgerust met een weerbestendige rubberen afdichting en een ESG-veiligheidsglas voorruit, kunnen de vitrines geschikt voor wand- en statiefbevestiging zowel binnen als buiten worden gebruikt. Het frame is gemaakt van zilverkleurig geanodiseerd aluminium en heeft torsievrije verstekhoeken. Dankzij de 80°-opening en de in de draaibeur geïntegreerde gasdrukveren, inclusief automatische vergrendeling, is de plaatsing of vervanging van de signalisatie snel en ongecompliceerd. De achterwand is wit van kleur en wordt gekenmerkt door een corrosiebestendige galvanisatie en magnetische eigenschappen. U ontvangt deze vitrines van WSM met in totaal 5 jaar garantie in verschillende formaten. Houd er rekening mee dat de modellen met een breedte van 1600 mm en een breedte van 2000 mm alleen in liggend formaat verkrijgbaar zijn. 10 witte houdmagneten met een diameter van 25 mm elk en een witte blanco schrijfstrip zijn bij de levering inbegrepen.

- Meer details:
- Ideaal voor de aandachttrekkende presentatie van informatie, aankondigingen, diensten en reclamemateriaal
- Geschikt voor zowel wand- als statiefbevestiging
- Frame met torsievrije verstekhoeken
- Geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik dankzij de weerbestendige rubberen pakking
- Magnetische, corrosiebestendige, gegalvaniseerde achterwand
- 80° opening voor snel en eenvoudig vullen of vervangen van de batterij
- Scharnierende deur met geïntegreerde gasdrukveren inclusief automatische vergrendeling
- Afsluitbaar dankzij veiligheidsslot
- Compleet gemonteerd geleverd en incl. 10 witte houdmagneten (a 25 mm per stuk) en een witte blanco schrijfstrip
- Materiaal frame: geanodiseerd aluminium, geanodiseerd
- Materiaal ruit: enkelvoudig veiligheidsglas (ESG)
- Kleur frame: zilver per stuk
- Kleur achterwand: wit
- Diepte: 70 mm per stuk
- Formaat: verschillend (modellen met B 1600 mm en met B 2000 mm alleen in liggend formaat)
- Afmetingen: verschillend
- Gewicht: verschillend
- Garantie: 5 jaar per stuk

