

Lackierpistolen, Sprühpistolen & Absauggeräte

EJN Sprühpistolen mit regulierbarer Sprühmittelmenge 1,2 ltr.

- Vorteile:**
- Sprühmittelmenge durch Drossel regulierbar
 - Lösungsmitteltauglich

| Typ | Beschreibung | Anschluss |
|------|---|---------------------|
| SPGC | Sprühpistole aus Kunststoff 1,2 ltr. Inhalt | G 1/4" Innengewinde |



Sprühpistolen mit Sprühstrahlverstellung 1,0 ltr.

| Typ | Beschreibung | Anschluss |
|-------|--|--------------------------|
| SPG | Sprühpistole mit geradem Sprührohr - feste Düse | Kupplungsstecker NW 7,2* |
| SPGSW | Sprühpistole mit geradem Sprührohr - 360° verdrehbare Düse | Kupplungsstecker NW 7,2* |

Zubehör, Ersatzteile**

| | |
|-----------|--|
| SPG BEH K | 1,0 ltr. Becher aus Kunststoff mit Deckel und Deckeldichtung |
| SPG BEH M | 0,7 ltr. Becher aus Aluminium mit Deckel und Deckeldichtung |

* Standardkupplung, ** bei Anbau an Sprühpistolen mit Messing-Ansaugrohr (Herstelldatum vor 08/2021), muss das Rohr ggf. gekürzt werden.



Wiederbefüllbare Druckluftsprühdose

Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C

Betriebsdruck: 1 - 10 bar

Verwendung: Geeignet für sämtliche Flüssigkeiten, die mit Druckluft verarbeitet werden können (Ausnahme: alkalische oder saure Flüssigkeiten sowie Flüssigkeiten, die Kunststoffe angreifen). Findet Verwendung in allen Werkstätten und Industriebetrieben, in denen lose Ware wie Schneidöl, Rostlöser, Lecksuchspray, Schmier- und Trennmittel Anwendung finden. Die Sprühdose ist innenwandig beschichtet und kann mit jedem handelsüblichen Reifenfüller oder direkt mit dem optionalen Füllstutzen mit Luft befüllt werden.

| Typ | Beschreibung |
|-------------|--|
| DSD 500 | wiederbefüllbare Druckluftsprühdose mit 500ml Flüssigkeitsfüllmenge einschließlich fein zerstäubenden, punktsprühenden Sprühkopf |
| DSD 500 REP | Ersatzteilpaket für DSD 500 (beinhaltet Ventil, punktsprühenden Sprühkopf, punktsprühenden Sprühkopf mit Vorsatzrohr, fein zerstäubenden Sprühkopf, feinst zerstäubenden Sprühkopf) |
| DSD 500 FS | Füllstutzen zum Wiederbefüllen der Sprühdose DSD 500, passend für Werkstattkupplung NW 7,2. Zum Befüllen mit Druckluft wird die Druckluftsprühdose einfach auf den Stutzen gedrückt. |



Pneumatische Absauggeräte für Flüssigkeiten

Betriebsdruck: 6 - 8 bar

Anwendung: Durch Betätigen des Absauggerätes entsteht in dem Behälter ein Vakuum, welches nicht brennbare, ungiftige Flüssigkeiten durch den mitgelieferten Absaugschlauch in den Behälter saugt. Es wird empfohlen, den Flüssigkeitsbehälter schon bei einem mittleren Füllgrad zu entleeren, um ein Austreten der Flüssigkeit mit dem vakuumerzeugenden Luftstrahl zu vermeiden.

Empfehlung: Das Gerät ist ideal für einen einfachen Ölwechsel an Getrieben, Motoren und Kompressoren. Das Öl kann einfach durch den Öleinfüllstutzen abgesaugt werden. Nicht mit Verdünnung, Benzin oder anderen brennbaren Flüssigkeiten verwenden!

| Typ | Behälterinhalt | Temperaturbereich | Anschluss |
|--------|----------------|--------------------|--------------------------|
| SAUGPB | 0,6 ltr. | 0°C bis max. +50°C | Kupplungsstecker NW 7,2* |

* Standardkupplung



Unterbodenschutz-Hohlraumpistolen mit flexiblem Düsenrohr

Ausführung: Komplettsset, bestehend aus einer Pistole für mehrere Funktionseigenschaften: (1) Unterbodenschutz für 1 ltr. Standardgebinde, (2) Hohlraumschutz für 1 ltr. Standardgebinde, mit langem Hohlraumsprühschlauch, (3) Sprühen und Reinigen mit einstellbarer Sprühdüse

| Typ | Gewicht kg | Luftverbrauch l/min. | Betriebsdruck bar | Doseninhalt l | Düsenrohrlänge mm | Luftanschluss Rp |
|------|------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 8035 | 0,4 | 280 | 6 bar | 1l | 520 | Rp 1/4" |



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.