

## Productinformatie

# 00 21 20

## Gereedschapskoffer "Vision24" Electro



- Met 20-delige inhoud van kwaliteitsmerken, gedeeltelijk VDE-getest volgens DIN EN/IEC 60900
- Max. belasting: 20 kg
- Inhoud van 24 liter
- Flexibele vormingsmogelijkheden door individueel verdeelbare inzetstukken in de 60 mm diepe bodembak en diens afdekkstuk met zes grote gereedschapstassen
- Stabiele rasterscharnieren houden het deksel ondanks het eigengewicht van de gereedschappen wanneer nodig open
- Stevige, ergonomische draaggreep, klikt vast onder een hoek van 90°
- Uitneembaar gereedschapsbord met 15 gereedschapstassen op de onderkant en zes gereedschapstassen en een klemvak (400 mm breed) aan de kant van het deksel, vastgehouden met een drukknop
- Twee afsluitbare stalen kipsloten beschermen de inhoud van de koffer tegen diefstal
- Rondlopend dubbel aluminium frame
- Stevige uitvoering van ABS-materiaal, zwart
- Afdek- en gereedschapsborden van vuilwerende PP-kanaalplaat
- Buitenafmetingen (B x H x D): 480 x 380 x 180 mm. Binnenafmetingen (B x H x D): 460 x 310 x 170 mm

### Algemeen

Artikel-nr.	00 21 20
EAN	4003773052166
gewicht	7.055 g
Afmetingen	400 x 176 x 372 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

Con-Pearl® is een geregistreerd handelsmerk van friedola TECH GmbH