

## Information produit

# 76 22 125

## Pince coupante de côté

Pour électromécanicien

DIN ISO 5749

- With sharp, precisely aligned cutting edges
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 63 HRC
- Charnière encastrée
- Sans biseau pour le sectionnement à ras de fils doux
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



### Informations générales

Réf.	76 22 125
EAN	4003773048022
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	107 g
Dimensions	125 x 57 x 19 mm
Norme	DIN ISO 5749
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

### Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 0,4 – 2,5 mm
Longueur de la mâchoire (B)	16 mm
Épaisseur de la mâchoire (articulation) (D)	9 mm
Largeur de tête (A)	14,5 mm

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*