

Stapelbehälter

Höhe x Länge x Breite 600 x 800 x 1200 mm, Inhalt 300 l, Auffangvolumen 280 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen



Artikelnummer: 236116



Stapelbehälter

- Geeignet für Gebinde mit Säuren oder Laugen, Ölen und nicht entzündbaren Reinigungslösungen
- Höhe x Länge x Breite 600 x 800 x 1200 mm
- Inhalt 300 l, Auffangvolumen 280 l
- Traglast 500 kg
- Auflast 2500 kg
- Aus Polyethylen in grau
- Wände geschlossen, Boden geschlossen
- Stapelecken sicher 5-fach stapelbar

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Lagerbehälter	nestbar	nein
Behältertyp	Stapelbehälter	faltbar	nein
geeignet für (Produkt/Material)	Gebinde mit Säuren oder Laugen, Ölen und nicht entzündbaren Reinigungslösungen	Wandkonstruktion	geschlossen
Inhalt	300 l	Bodenkonstruktion	geschlossen
Auffangvolumen	280 l	Traglast	500 kg

Höhe	600 mm	Auflast	2500 kg
Länge	800 mm	Deckel	nein
Breite	1200 mm	Farbe	grau
Material	Polyethylen	unterfahrbar	4-seitig
stapelbar	ja	Unterbau	6 Füße
stapelbar durch	Stapelecken	Gewicht	28 kg