

# ESD Greif-Pinzette 145 mm Form 64 Edelstahl langhohl Ø 5 × 10 mm ableitfähig

<b>Art.-Nr.</b>	5-006-7-13
<b>Bezeichnung</b>	ESD Greif-Pinzette 145 mm Form 64 Edelstahl langhohl Ø 5 × 10 mm ableitfähig
<b>Anwendung</b>	Greif-, Halte, und Positionierpinzette, Aufnahme für geometrisch geformte Teile (pick-and-place)
<b>Spezifikation</b>	mit Rille (Greifmulde)
<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Oberfläche/Beschichtung</b>	ESD pulverbeschichtet
<b>Eigenschaften</b>	rostfrei, antimagnetisch, säurebeständig, ableitfähig
<b>Oberflächenwiderstand</b>	10 <sup>6</sup> bis 10 <sup>9</sup> Ohm
<b>Form</b>	DG: Geometrische Spitzen mit Durchmesser, gerade
<b>Icon Nr.</b>	DG3


## Maße und Gewicht

A = 13,5 mm

B = 5,3 mm

Ai = 25 mm

Ø = 5 mm



Gesamtlänge 145 mm

Gewicht 23 g

## Anwendung und Technik

Pinzetten für die SMD/THT-Technik, zum Greifen von zylindrischen Bauteilen und Komponenten Mini MELFs, Dioden, Widerstände, oder einfache Aufnahme von Drähten. Zum leichten Ziehen und Stecken von runden oder kubischen Bauelementen eignen sich bauchige oder langhohle Aufnahmen.

100% Edelstahl antimagnetischen, rostfrei und säurebeständig, reflektionsfrei matt feingpoliert. Edelstahl, nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit (nicht Seewasser beständig). Die ableitfähige schwarze ESD-Beschichtung erzielt einen Oberflächenableitwiderstand von 10<sup>6</sup> bis 10<sup>9</sup> Ohm.