

Dieseltrolley -CEMO-, nach ADR 1.1.3.1 c

- Volumen: 100 Liter
- Maße (LxBxH): 1000 x 590 x 430 mm
- Material: Polyethylen
- Farbe: grau
- Entnahmeleitung: Absperrhahn
- Befüllschlauch: 3 m
- Förderleistung: 25l/min.
- Räder: Luftbereift (Ø 300 mm)
- für Diesel
- inkl. integriertem Handgriff, Schwallwand, Tragegriffen und Zapfpistolenhalter
- korrosions- und witterungsbeständiges Material
- zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch
- mit Handgriff und Tragegriffen für den einfachen Transport
- durch die integrierte Belüftung ist eine kontinuierliche Entnahme möglich, ohne den Behälter zu öffnen
- integrierter Zapfpistolenhalter mit arretierbarer Verriegelung
- mit Knickschutz ausgestattet, so dass der Zapfschlauch bestmöglich geschützt ist
- Räder luftbereit und geländegängig
- mit eingearbeiteter Führung für Ratschen-Zurrgurte für sicheren Transport
- integrierte Schallwand im Inneren zur Bindung gefährlicher Schwallkräfte



Modellbeispiel: Dieseltrolley -CEMO- mit Handpumpe (Art. 22625)


Modell mit Handpumpe

- Förderleistung ca. 25 Liter pro Minute
- Abgabeschlauch 3 m und Zapfventil



Modell mit Elektropumpe CENTRI SP 30

- elektrische Tauchpumpe 12 V, max. 20 A
- Förderleistung ca. 25 Liter pro Minute
- inklusive 4 m Kabel mit Sicherung, Schalter und Polzangen
- immer selbstansaugend, niedriges Betriebsgeräusch
- mit leichtem Automatik-Zapfventil aus Kunststoff und Edelstahl



Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

Modell mit Elektropumpe CENTRI SP 30 + Akku

- 13,2 V Nennspannung, Kapazität 3,3 Ah reicht für 300 Liter
- total mobil und kabellos, unabhängig von Fahrzeugbatterien
- verpolungssicherer Halter mit Schnappsicherung und Schalter
- Einsatztemperatur für den Akku -30°C bis +80°C
- geringe Selbstentladung, keine umweltschädlichen Schwermetalle, kein Memory-Effekt
- hohe Eigensicherheit und integrierte Schutzelektronik, elektrische Schutzart IP 67
- kann mit herkömmlichen KfZ-Ladegeräten geladen werden (erreicht dann nicht die volle Kapazität)

Ausführung: Modell

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	22625	Handpumpe
	34068	Elektropumpe CENTRI SP 30 12V/max. 20A/4m Kabel Sicherung/Schalter/Polzangen
	34069	Elektropumpe CENTRI SP 30 LiFePO4-Akku/13,2V/3,3Ah 4m Kabel/Sicherung/Schalter/Polzangen

Legende:  24 - 72 Stunden  3 - 6 Tage  1 - 3 Wochen  3 - 5 Wochen  Lieferzeit auf Anfrage

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



Ratschen-Zurrgurt, 35 mm x 3 m, inkl. Spitzhaken

Breite: 35 mm
Länge: 3 m
Farbe: orange



Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4) für Trolley -AdBlue®- und Schmierstofftrolley

Akkuleistung: 13,2 V - 3,3 Ah
passend für Trolley -AdBlue®- sowie Schmierstofftrolley



Digitaler Durchflusszähler -K24 A- für -Diesel-Trolley

Durchfluss: 7 - 120 l/min
Durchmesser: 1" AG
Schlauchanschluss: 1" IG



Netzgerät für die Elektropumpe -Centri SP 30-

Betriebsspannung: 230 VAC
Ausgangsspannung: 13,8 VAC
Ausgangsstrom: 20 A

Weitere Produktabbildungen



Modellbeispiel mit Elektropumpe (Art. 34068)



Detailansicht: Integrierte Be- und Entlüftung




Detailansicht: Große Räder für einfaches Handling



Detailansicht: Knickschutz am Zapfschlauch



Detailansicht: Eingearbeitete Führung für Zurrgurte



Technische Ansicht: Gewichtsbelastung am Handgriff