

VARIOfit roule-bacs

force 250 kg, plateau longueur x largeur 605 x 410 mm, plateforme ouvert, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins et protège-pieds, avec bandage TPE



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



Numéro d'article: 402042

VARIOfit Chariot à bac

pour bacs norme Europe

roule-bacs

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 605 x 410 mm
- hauteur x longueur x largeur 185 x 610 x 410 mm
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- plateforme ouvert
- Avec bord
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins et protège-pieds
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- 12 années de garantie

appareil de manutention	châssis roulant	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
type de rouleur	roule-bacs	pneumatique	TPE
charge	250 kg	roulement	roulement à billes
norme européenne	oui	Ø de roue	125 mm
longueur de plateau	605 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes frein // protège-pieds
largeur de plateau	410 mm	hauteur	185 mm
diamètre de plateau	125 mm	longueur	610 mm
plateforme	ouvert	largeur	410 mm
Cadre	Avec bord	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau de finition	soudé	garantie	12 années
barre directrice	non	Poids	8 kg

Cela s'adapte aussi ...

149735		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
215913		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 400 x 300 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique