

Productinformatie

36 22 125

Elektronica-montagetang



- Voor het buigen en afknippen op 1,6 mm lengte onder de printplaat
- Precisietangen voor zeer fijne montage- en reparatie-werkzaamheden in de elektronica
- Voor het buigen en afsnijden van draadeinden aan componenten
- Doorgestoken precisiescharnier
- Glad geslepen grijpvlakken
- Kanten zorgvuldig ontbraamd
- Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
- De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
- Kogellager-chroomstaal, oliegehard





Algemeen

Artikel-nr.	36 22 125
EAN	4003773046967
Kop	spiegelgepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	94 g
Afmetingen	125 x 70 x 17 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 1,2 mm
Bekdikte (scharnier) (T1)	7,0 mm
Tip Dikte (W4)	4,0 mm
Kopbreedte (W3)	11,0 mm
Greepwijdte	7,5 mm
Beklengte (L3)	18,0 mm
Toepassing	draad inkorten 1,6 mm en buigen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



voor het buigen en afknippen op 1,6 mm lengte onder de printplaat

