

Broszura informacyjna

97 52 04

Szczypce do zagniatania

Obsługiwane dwoma rękoma



- Do nielutowanych połączeń elektrycznych
- Do 30 % mniejsza siła w porównaniu ze standardowymi szczypcami zagniatającymi dzięki przełożeniu dźwigni
- Stała, wysoka jakość połączeń dzięki precyzyjnym matrycom i blokadzie wymuszonej (z możliwością zwolnienia blokady)
- Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania
- Łatwe zaciskanie przewodów o dużych przekrojach dzięki obrotowej głowicy dwoma rękoma
- Łatwe w użyciu dzięki dobremu wyważeniu, wygiętej główce oraz ergonomicznym rękojeściom
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa specjalnej jakości, hartowana olejowo


Ogólna

Nr art.	97 52 04
EAN	4003773025450
Szczypce	czernione
Główka	czernione
rękojeści	z nasadkami z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
Waga	562 g
Wymiary	250 x 82 x 27 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zastosowanie	Końcówki nasuwane, nieizolowane (szerokość końcówki 2,8 + 4,8 mm)
Zakres pracy w mm ²	0,1 — 2,5 mm ²
Liczba gniazd	4
AWG	26 — 14

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Krok drugi: użyj siły całej dłoni do zaciśnięcia szczypiec

Krok trzeci: jeżeli wymagana jest większa siła, np. przy zagniataniu izolowanych złązek 6,0 mm², wydłużone rękojeści pozwalają na obsługę szczypiec obiema rękami



Krok pierwszy: przyciągnij dolną rękojeść za pomocą dwóch palców do pozycji, w której obie szczęki dotykają zagniatanej złączki