


Technisches Datenblatt: Serpa Kabelbrücke B9

Querschnitt:



Breite: 9,5 cm

Höhe: 1,7 cm

Längen: 150 cm und 300 cm

Gewicht: ca. 1,5 kg/lfd. Meter

Farben: hellgrau, dunkelgrau, blau, rot

Anzahl und
Ø Kabelkanäle:
1 x Ø 10 mm
2 x Ø 7 mm

Technische Angaben nach DIN EN 50085:

- Nichtmetallisches Elektroinstallationssystem, das Flammen nicht ausbreitet
- halogenfrei flammgeschützt
- Material: TPE
- Für sehr hohe mechanische Belastung
- Mindestlager- und Transporttemperatur: - 25° C
- Mindestinstallations- und Anwendungstemperatur: - 15° C
- Empfohlene Höchstanwendungstemperatur: + 35° C
- Schutzart nach EN 60526: IP20
- Elektroinstallationskanalsystem ohne elektrische Durchgangseigenschaft und mit elektrischer Isoliereigenschaft
- Für mittleren Außen- und Innenschutz
- Nutzbare Fläche für die Kabel und Leitungen: 2 x 38,5 mm², 1 x 86,5 mm²
- Kanalsystem kann nicht in Potentialausgleich mit einbezogen werden

Sonstige Informationen:
PVC frei
ROHS-konform
Keine Erdung nötig




Einsatzbereiche:


- in Konferenz- und Seminarräumen
- im Büro
- im Foyer
- im Verkaufs- und Ausstellungsbereich
- im Behandlungsraum
- auf der Messe
- in der Wohnung
- auf Parkett
- auf Marmor
- auf Fliesen
- auf Linoleum
- auf Teppich und Teppichböden
- auf Beton
- auf Asphalt

Montage:

Kürzen, falls nötig



Kabel einlegen



Endkappen montieren

