

DANUBE S3



Norm EN ISO 20345 : 2011



LEMAITRE
meisterhafte Sicherheitsschuhe



DAS PRODUKTPLUS

Modell 100% metallfrei. Geeignet für Bereiche mit Metalldetektoren (Lager, ...).

Größe 35 bis 50

Artikelnummer : 1345

Produktvorteile



■ **2,0 mm dickes, hochbeständiges Leder :** Schutz gegen Abrieb, Reißen und Perforation.

■ **Verstärkter Abriebschutz,** zusätzlicher Widerstand des Obermaterials am Vorfuß, der eine lange Produktlebensdauer gewährleistet.



■ **Komfortsohle mit stoßdämpfendem Polster in der Ferse :** Reduzierung von Stößen und Ermüdung, Verhinderung von MSE (Muskel-Skelett-Erkrankungen)

■ **Zunge mit geschlossener Staublasche** verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub



■ **Breites Größenspektrum :** Modelle von Größe 35 bis Größe 50 erhältlich



■ **Zehenschutzkappe :** Polycarbonat



■ **Zwischensohle :** „Fibre-LS“ metallfrei



■ **Einlagenversorgung :** Möglichkeit zur Einlagenversorgung nach DGUV Regel 112-191



Sohle GERMAX®ZERO 2PU antistatisch

■ **Breite und bequeme Passform**

■ **Vielseitigkeit :** effektives Profil auf Industrieböden und Außenflächen

■ **Erweiterte Kontaktfläche und 10-mm-Absatz :** Selbstreinigende und multifunktionale Sohle mit hervorragender Stabilität

■ **Abgerundete Ferse** für ein natürliches Abrollen des Fußes

ANWENDUNG

■ Tragbar im Innen- & Aussenbereich : Hervorragende Vielseitigkeit.

lemaitre-deutschland.de

Qualität ist unsere Kultur, Sicherheit unsere höchste Priorität.



ENTWICKELT
UNTER BEACHTUNG DER
ANATOMIE
DES FUBES

DANUBE S3



Eigenschaften Schaft

- **Obermaterial** : wasserabweisendes, geöltes Spaltleder mit abriebfesten Textileinsätzen und verstärkter, abriebfester Zehenkappe
- **Zunge mit Staublasche** : abriebfestes Textil
- **Innenfutter** : Mesh

Eigenschaften Sohle

- **Name** : GERMAX®ZERO
- **Material** : Polyurethan / Polyurethan
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient SRA** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,40 (Norm ≥ 0,32)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,40 (Norm ≥ 0,28)
- **Reibungskoeffizient SRB** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,19 (Norm ≥ 0,18)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,17 (Norm ≥ 0,13)

VARIANTE



Douro S3 SRC
ARTIKELNUMMER : 1340

Weitere Informationen

Gewicht pro Schuh Größe 42 : 630 g

Verpackung

von 35 bis 42		von 43 bis 50	
Box	315 x 220 x 125 mm	Box	355 x 220 x 130 mm
Karton	635 x 445 x 325 mm	Karton	660 x 450 x 360 mm
	10 Boxen pro Karton		10 Boxen pro Karton

Barcodes

35	3237154053355	43	3237154053430
36	3237154053362	44	3237154053447
37	3237154053379	45	3237154053454
38	3237154053386	46	3237154053461
39	3237154053393	47	3237154053478
40	3237154053409	48	3237154053485
41	3237154053416	49	3237154053492
42	3237154053423	50	3237154053508

Grundlegende und zusätzliche Anforderungen nach Norm EN ISO 20345: 2011

Sicherheitsschuhe

SBP		
S1		A E Fo
S1P		A E Fo
S2		A E Fo Wru
S3		A E Fo Wru

Zehenkappe 200J: Schutz des Vorfußes vor Stößen und Quetschungen

Durchtrittssicherer Einsatz 1100N: Sohlenschutz gegen Perforation

A	antistatische Schuhe	Ci	Kälteisolierung der Sohlen
E	Energieaufnahme der Ferse	Hi	Hitzeisolierung der Sohlen
Fo	Ölbeständigkeit der Laufsohle	Hro	Hitzebeständigkeit der Laufsohle
Wru	wasserdichtes Obermaterial	Wr	wasserdichte Schuhe
	ESD-Schuh/ Schuh mit ESD-Option	An	Schutz des Knöchels

SRA Rutschfestigkeit auf keramischen Fliesen mit Natriumlaurylsulfat

SRB Rutschfestigkeit auf glatter Stahloberfläche mit Glycerin

SRC = **SRA** + **SRB**

Lemaitre Deutschland GmbH
Verler Straße 477 | 33334 Gütersloh
Tel: 05241 / 70839-0 | Fax: 05241 / 70839-20

lemaitre-deutschland.de



LEMAITRE
meisterhafte Sicherheitsschuhe

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern.

©Lemaitre, 2020-11