

**Datenblatt**  
**3-669-15 EUROline**



**Artikelnummer** 3-669-15

Spezialzangen aus hochwertigem Spezialstahl für extrem hohe Anforderungen;  
die induktionsgehärteten Schneiden erreichen einen Härtewert von bis zu 65 HRC.

Durchgestecktes Gewerbe

exakte und spielfreie Ausrichtung der Schneiden

feinpolierte und hochglanzbrünierte Oberfläche

Doppelblattfeder aus rostfreiem Stahl

Ergonomisch geformte zweifarbige Handschutzhüllen aus ableitfähigem rutschfestem Material

Die Zangen dieser Serie wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, DIN

61340-2-1 sowie DIN 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.



**Artikelbezeichnung** Seitenschneider EUROline  
mit schmalem, spitzem Zangenkopf

**Eigenschaften:**

Schneide Flush



Schneidwerte weicher Draht Ø 2,0 mm


Schneidwerte mittelharter Draht Ø 1,5 mm

Schneidwerte harter Draht -

A - Kopfbreite 14 mm

B - Kopfdicke 9 mm

C - Länge der Schneiden/Backen 17 mm



Länge 135 mm

Gewicht 110 g

Zolltarifnummer: 82032000



EAN-Nummer:

**Schlagworte** Zangen; Elektronikerzangen; Seitenschneider