

SAI-4-S8 4P M12 L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M12 Verteiler werden in allen möglichen Ausführungen angeboten. Die 4,6 oder 8 M12 Steckplätze sind 4 oder 5 polig. Der Sammelabgang ist wahlweise ausgeführt als Festkabelvariante, Haubenvariante zum Selbstanschließen oder mit M23. Weiterhin gibt es einige besondere Ausführungen. So gibt es 1 zu 1 Verteiler für die freie Wahl der Anschlüsse oder auch Verteiler, die für die Ex Zone 1 zugelassen sind.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAI-4-S8 4P M12 L
Best.-Nr.	1267330000
Ausführung	Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Mit M12 Abgang, 8-polig, A-Codiert, Ja
GTIN (EAN)	4050118056532
VPE	1 Stück

SAI-4-S8 4P M12 L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 117 g

Temperaturen

Betriebstemperatur, max. 80 °C Betriebstemperatur, min. -20 °C
 Betriebstemperatur -20 - 80°C

Normen

Zertifikat-Nr. (cURus) E92202

Allgemeine Daten

Anzahl Kontaktbuchsen	4	Brandverhalten	V-0
Anschlussgewinde	M12	Polzahl	4
Schutzart	IP67	Verschmutzungsgrad	3
Verteilerabgang	Mit M12 Abgang, 8-polig, A-Codiert	Nennspannung, max.	30 V
Nennspannung, min.	10 V	Strom pro Signal	1 A
Summenstrom	6 A	max. Strombelastbarkeit pro Steckplatz	2 A
Gehäusebasismaterial	Pocan	Gehäusefarbe	Grau, RAL 7032
Gewindebuchsen	CuZn, vernickelt	Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktoberfläche	vergoldet	Kontaktträgermaterial	PBT (UL 94 V0)
Leiteraußendurchmesser	-	LED	Ja

Klassifikationen

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-91-90	eClass 9.1	27-44-01-08

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)