

Werkstatt- und Montagekran WK ECO PROFESSIONAL

Kranarm für variable Tragkraft bis max. 500 kg 3-fach verstellbar, Fahrgestell gespreizt, Breite innen 770 mm, Höhe Haken 2030 mm

Artikelnummer: 242161



Werkstatt- und Montagekran

- Geeignet für den gelegentlichen Einsatz - z. B. als Ein- und Auspackhilfe
- Kranarm für variable Tragkraft bis max. 500 kg 3-fach verstellbar
- Fahrgestell gespreizt, Breite innen 770 mm
- Höhe Haken 2030 mm
- Durchfahr Höhe x Breite 1420 x 960 mm
- Länge x Breite 1640 mm x 960 mm
- Bedienung Hub manuell/hydraulisch
- Hub je Pumhub mit Last / ohne Last 4 / 9 mm
- Hydraulischer Hub mittels Handpumpe. Schnellhub bis zum Lastansatz und feinfühligler Normalhub zur Lastanhebung
- Senken durch Drehen der Rändelschraube mit regulierbarem Ventil in der Hydraulik
- Fahrgestell zusammenklappbar, abnehmbarer Pumphebel
- Sichere Anwendung durch Überdruckventil, welches eine Überlastung des Hebesystems verhindert
- aus Stahl in RAL2002 Blutorange

- mit Polyurethan-Bereifung, 2 Lenkrollen mit Feststellern

Technische Details

Hubhöhe (max.)	2080 mm	Material	Stahl
Hebegerät	Kran	Material Verarbeitung	verschweißt
Krantyp	Werkstatt- und Montagekran	Hub je Pump mit Last	4 mm
geeignet für (Anwendung)	gelegentlicher Einsatz	Hub je Pump ohne Last	9 mm
Traglast (max.)	500 kg	Höhe Haken	2030 mm
fahrbar	ja	Durchfahrhöhe	1420 mm
Fahrgestell Ausführung	gespreizt	Durchfahrbreite	960 mm
Hubfunktion	Schnellhub, Normalhub	Breite Fahrgestell (innen)	770 mm
Bedienung Hub	manuell/hydraulisch	Länge	1640 mm
Hub Ausführung	Hydraulischer Hub mittels Handpumpe	Breite	960 mm
Kran Funktion	Fahrgestell zusammenklappbar, abnehmbarer Pumphebel	Farbe	blutorange // RAL2002
Kranarm Funktion	3-fach verstellbar	Bereifung	Polyurethan
Sicherheitsausstattung Hebezeuge	Überdruckventil	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Absenkfunktion	Senken durch Drehen der Rändelschraube mit regulierbarem Ventil in der Hydraulik	Gewicht	75 kg
Hakentyp	drehbarer Lasthaken		