

Blume Förderanlagen Kurve 90 ° für Röllchenbahn



Tragrolle aus Stahl,
Rollendurchmesser 48 mm,
Bahnbreite 500 mm, Achsabstand 75 mm



Artikelnummer: 410046



Blume Förderanlagen Stahlröllchenbahn - Einzelelement

Kurve 90°

Kurve 90 ° für Röllchenbahn



- Tragrolle aus Stahl
- Rollendurchmesser 48 mm
- Bahnbreite 500 mm
- Breite 540 mm
- Achsabstand 75 mm
- für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 700 mm
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Fördertechnik	Förderbahnen	Fördergutbreite bis	700 mm
Bahntyp	Röllchenbahn	Fördergutlänge min.	225 mm
Bahnkomponente	Bahnelement	Achsabstand	75 mm
Biegung	90 °	Rahmenhöhe	70 mm
Rollentyp	Tragrolle	Rahmenbreite	20 mm
Material Rolle	Stahl	Material Rahmen	Stahl
Durchmesser Rolle	48 mm	Rahmenoberfläche	verzinkt
ausziehbar	nein	Rahmenform	U-Profil

Bahnbreite	500 mm	Gewicht	24 kg
Breite	540 mm		

Zubehör

414535		Seitliche Führung für Kurve für Röllchenbahn, Nutzung einseitig, über Kopf, Höhe 70 mm
414546		Seitliche Führung für Kurve für Röllchenbahn, Nutzung beidseitig, über Kopf, Höhe 70 mm