



Bestückungspinzette 120 mm Form 52 Edelstahl Ø 3×4 mm

Art.-Nr.	5-014-7
Bezeichnung	Bestückungspinzette 120 mm Form 52 Edelstahl Ø 3×4 mm
Anwendung	Greif-, Halte-, und Positionierpinzette, Aufnahme für geometrisch geformte Teile (pick-and-place)
Spezifikation	mit Rille (Greifmulde)
Material	Edelstahl
Oberfläche/Beschichtung	matt poliert
Eigenschaften	rostfrei, antimagnetisch, säurebeständig
Oberflächenwiderstand	/
Form	DG: Geometrische Spitzen mit Durchmesser, gerade
Icon Nr.	DG2

Maße und Gewicht

A = 5 mm
B = 4 mm
Ai = /
Ø = 3.5 mm



Gesamtlänge 120 mm
Gewicht 15 g

Anwendung und Technik

Pinzetten für die SMD/THT-Technik, zum Greifen von zylindrischen Bauteilen und Komponenten Mini MELFs, Dioden, Widerstände, oder einfache Aufnahme von Drähten. Zum leichten Ziehen und Stecken von runden oder kubischen Bauelementen eignen sich bauchige oder langhohle Aufnahmen.

100% Edelstahl antimagnetischen, rostfrei und säurebeständig, reflektionsfrei matt feingpoliert. Edelstahl, nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit (nicht Seewasser beständig).