

VERBINDUNGSMITTEL / LANYARDS

Y TAPE

➤ BESCHREIBUNG

Doppelstrang Verbindungsmittel aus Gurtband mit Bandfalldämpfer.

➤ AUSSTATTUNG

Oberes Ende: 2 x RH 60
Einhandkarabiner
Unteres Ende: AHK Einhandkarabiner
Bandfalldämpfer ARRESTER mit abnehmbarer textiler Hülle

➤ TECHNISCHE DATEN

Norm: EN 354, EN 355
Gewicht: 1,6 kg
Material: 25 mm Gurtband
Farbe: orange
Kunststoff: PA Polyamid,
PES Polyester
Beschlage: Aluminium
Lange: 2 m
Temperatur: -35 °C bis 40 °C

➤ DESCRIPTION

Double part lanyard from strap with tape fall absorber.

➤ EQUIPMENT

Upper end: 2 x RH 60
one-hand karabiner
Bottom end: AHK one-hand karabiner
Tape fall absorber ARRESTER with detachable textile cover

➤ TECHNICAL DATA

Standard: EN 354, EN 355
Weight: 1.6 kg
Material: 25 mm strap
Colour: orange
Synthetic material: PA polyamide,
PES polyester
Fittings: aluminium
Length: 2 m
Temperature: -35 °C to 40 °C



Der Bandfalldampfer und die Kennzeichnung wird von einer abnehmbaren textilen Hulle umschlossen. Diese ermoglicht eine vollstandige Produktuberprufung. / The tape fall absorber and the label are enclosed by a detachable textile cover. This allows complete product testing.



Y ROPE

➤ BESCHREIBUNG

Doppelstrang Verbindungsmittel aus Kernmantelseil mit Bandfalldampfer.

➤ AUSSTATTUNG

12 mm Kernmantelseil
Oberes Ende: 2 x RH 60
Einhandkarabiner
Unteres Ende: AHK Einhandkarabiner
Nahtschutzhulle an beiden Enden
Bandfalldampfer ARRESTER mit abnehmbarer textiler Hulle

➤ TECHNISCHE DATEN

Norm: EN 354, EN 355
Gewicht: 1,54 kg
Material: 12 mm Kernmantelseil
Farbe: orange / schwarz
Kunststoff: PA Polyamid,
PES Polyester
Lange: 1,5 m
Beschlage: Aluminium
Temperatur: -35 °C bis 40 °C

➤ DESCRIPTION

Double part lanyard from kernmantle rope with tape fall absorber.

➤ EQUIPMENT

12 mm kernmantle rope
Upper end: 2 x RH 60 one-hand karabiner
Bottom end: AHK one-hand karabiner
Protective sleeve for the seams on both ends
Tape fall absorber ARRESTER with detachable textile cover

➤ TECHNICAL DATA

Standard: EN 354, EN 355
Weight: 1.54 kg
Material: 12 mm kernmantle rope
Colour: orange / black
Synthetic material: PA polyamide,
PES polyester
Length: 1.5 m
Fittings: aluminium
Temperature: -35 °C to 40 °C



Die Stretch-Konstruktion erleichtert die Bedienung indem die Bandlange bei Nicht-Gebrauch auf ein Minimum reduziert wird. The stretch design facilitates operation, because the belt length can be reduced to a minimum when not in use.



Y STRETCH

➤ BESCHREIBUNG

Doppelstrang-Verbindungsmittel aus Schlauchband mit Stretch-Konstruktion und Bandfalldampfer.

➤ AUSSTATTUNG

Oberes Ende: 2x RH 60 oder FS 92
Einhandkarabiner
Unteres Ende: AHK Einhandkarabiner
Drehwirbel SWIVEL
Bandfalldampfer ARRESTER

➤ TECHNISCHE DATEN

Norm: EN 354, EN 355
Gewicht: 1,68 kg
Material: 33 mm Schlauchband
Farbe: orange / schwarz
Kunststoff: PA Polyamid,
PES Polyester
Beschlage: Aluminium, Stahl (FS 92)
Langen: 1,05 / 1,5 / 2 m
Temperatur: -35 °C bis 40 °C

➤ DESCRIPTION

Double part lanyard from tube band with stretch design and tape fall absorber.

➤ EQUIPMENT

Upper end: 2 x RH 60 or FS 92
one-hand karabiner
Bottom end: AHK one-hand karabiner
SWIVEL
Tape fall absorber ARRESTER

➤ TECHNICAL DATA

Standard: EN 354, EN 355
Weight: 1.68 kg
Material: 33 mm tube band
Colour: orange / black
Synthetic material: PA polyamide,
PES polyester
Fittings: aluminium, steel (FS 92)
Lengths: 1.5 / 2 m
Temperature: -35 °C to 40 °C