



**Art.-Nr.: 50104130**  
**MTKS 20x40.1**  
**Reflektor**

Abbildung kann abweichen

## Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen

## Technische Daten

<b>Mechanische Daten</b>	
Bauform	rechteckig
Montagemaß Breite	20 mm
Reflexionsfläche Breite	17 mm
Montagemaß Höhe	60 mm
Reflexionsfläche Höhe	38 mm
Montagemaß Dicke	6 mm
Tripelgröße	1,2 mm
Werkstoff Reflektor	Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial	Kunststoff
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor	PMMA8N
Struktur aktive Fläche	Mikrotriple
Nettogewicht	5 g
Art der Befestigung	Durchgangsbefestigung klebbar
<b>Umgebungsdaten</b>	
Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... 65 °C
<b>Zertifizierungen</b>	
Schutzart	IP 67
<b>Klassifikation</b>	
Zolltarifnummer	90029000
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467

## Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

