

MOTION CONNECT 800PLUS



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6FX8002-8QN21-1EF0

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Elektrische Daten

Anzahl der Adern x Querschnitt in mm ²	4x2,5 + 4x0,2 + 2x1,5C C
Prüfspannung bezogen auf Versorgungsadern Effektivwert	1,5 kV
Prüfspannung bezogen auf Signaladern Effektivwert	0,5 kV
Ausführung mit Bremsadern	Ja
Bemessungsspannung U ₀ /U nach EN50395	600 V/1000 V

Mechanische Daten

Ausführung motorseitig	Stecker SPEED-CONNECT
Baugröße des Steckers	1 / M23
Ausführung der Verschraubung	nicht relevant
Ausführung umrichterseitig	Aderenden mit Aderendhülsen (Signalstecker OCC konfektioniert)
Außendurchmesser D _{max}	13,6 mm
Länge	45,0 m
Gewicht (ohne Stecker)	9,90 kg

Statischer Einsatz

Minimaler Biegeradius (bei fester Verlegung)	39,9 mm
Zugbelastung bei fest verlegter Leitung maximal zulässig	50 N/mm ² (7252 lbf/in ²)
Torsionsbelastung	Absolut 30°/m

Dynamischer Einsatz

Minimaler Biegeradius (beim Einsatz in einer Schleppkette)	99,8 mm
Beschleunigung horizontal, max.	50 m/s ²
Verfahrgeschwindigkeit max.	300 m/min
Verfahrweg	50 m
Anzahl der Biegungen, max.	10.000.000
Zugbelastung bei bewegter Leitung, max.	20 N/mm ² (2901 lbf/in ²)



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6FX8002-8QN21-1EF0

Technische Daten

Umgebungstemperatur

Betrieb bei fest verlegter Leitung	-20 ... 80 °C
	Modulseitiger Stecker 0 ... 55°C, Motorseitiger Stecker -20 ... 80°C
Betrieb bei bewegter Leitung	-20 ... 60 °C
	Modulseitiger Stecker 0 ... 55°C
Lagerung	-20 ... 80 °C
	Modulseitiger Stecker -20 ... 70°C, Motorseitiger Stecker -20 ... 80°C

Art der Leitung	Basisleitung
Material des Kabelmantels	PUR DESINA-Farbe orange RAL 2003
Art der Isolierung	FCKW-/halogen-/silikonfrei
Norm für Brandverhalten: Flammwidrigkeit	EN 60332-1-1 bis 1-3
Ölbeständigkeit des Kabels	EN 60811-2-1
Eignungsnachweis als Zulassung für USA	UL 758
Eignungsnachweis als Zulassung für Kanada	CSA-C22.2-N.210.2-M90