


Produkttyp-Bezeichnung
Produktbeschreibung

Robust Energy Cable 4 x 0,75

Robuste, flexible Energieleitung (4-adrig), Meterware, unkonfektioniert
Robust Energy Cable, 4-adrig Energieleitung, Litze 4x 1,0 mm²
Liefereinheit: max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m Meterware



Eignung zur Verwendung

Leitung mit FEP-Mantel (Fluorkunststoff, Perfluoroethylene propylen) zum Einsatz in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie (IP65/67/69 resistent, EHEDG Zulassung). Leitung ist wasserabweisend, witterungsbeständig, Mikroben resistent und sehr gut beständig gegen viele Reinigungs- und Desinfektionsmittel (wie z.B. Hypochlorite, Chlordioxid, Peroxyessigsäure und Quartäre Ammoniumverbindungen).

Leitungsbezeichnung

LI9YY6Y 4X1X0.75 GY

Elektrische Daten

Isolationswiderstandskoeffizient	20 GΩ·m
Betriebsspannung / Effektivwert	300 V
Leiterquerschnitt / der Energieader	0,75 mm ²
Dauerstrom / der Energieadern	4,5 A

Mechanische Daten

Anzahl der elektrischen Adern	4
Außendurchmesser	
• des Innenleiters	1,15 mm

<ul style="list-style-type: none"> • der Aderisolierung 	1,7 mm
<ul style="list-style-type: none"> • des Kabelmantels 	5,7 mm
symmetrische Toleranz des Außendurchmessers / des Kabelmantels	0,2 mm
Leiterklasse	5
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • des Leiters 	CU, blank
<ul style="list-style-type: none"> • der Aderisolierung 	PP
<ul style="list-style-type: none"> • des Kabelmantels 	PVC/FEP; FEP transparent
Produktbestandteil / PE-Anschluss	Nein
Kennzeichnung / der Ader	Farbe
Farbe	
<ul style="list-style-type: none"> • der Aderisolierung der Energieader 	braun / blau, weiß / schwarz
<ul style="list-style-type: none"> • des Kabelmantels 	grau
Biegeradius	
<ul style="list-style-type: none"> • bei einmaligem Biegen / minimal zulässig 	23 mm
<ul style="list-style-type: none"> • bei mehrmaligem Biegen / minimal zulässig 	46 mm
<ul style="list-style-type: none"> • bei ständigem Biegen 	100 mm
Anzahl der Biegezyklen	500000; Beschleunigung 4 m/s ²
Anzahl der Torsionszyklen / bei Torsion um ± 180° auf 1 m Leitungslänge	1000000
Zugbelastung / maximal	150 N
Gewicht je Länge	53 kg/km

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb 	-40 ... +80 °C
<ul style="list-style-type: none"> • während Lagerung 	-40 ... +80 °C
<ul style="list-style-type: none"> • während Transport 	-40 ... +80 °C
<ul style="list-style-type: none"> • während Montage 	-40 ... +80 °C
Brandverhalten	flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Klasse des Brandverhaltens / gemäß EN 13501-6	Eca
chemische Widerstandsfähigkeit	
<ul style="list-style-type: none"> • gegen Mineralöl 	Öl beständig nach DIN EN 60811-404 (7x24h/90°C)
<ul style="list-style-type: none"> • gegen Fett 	widerstandsfähig
<ul style="list-style-type: none"> • gegen Wasser 	widerstandsfähig
radiologische Widerstandsfähigkeit / gegen UV-Strahlung	widerstandsfähig nach UL 2556 Sec. 4.2.8.5

Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein

Produkteigenschaft	
<ul style="list-style-type: none"> • halogenfrei 	Nein
<ul style="list-style-type: none"> • siliconfrei 	Ja

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

UL -/ETL-Listing / 300 V Rating	Ja; c(ETL)us 3047254, CMG FT4 75°C, (ETL)us PLTC-ER, SUN RES, OIL RES I or E130266 AWM 22161 AWM I A/B 80°C 300V FT2
UL -/ETL-Style / 600 V Rating	Nein
Eignungsnachweis	
• EAC-Zulassung	Ja
• RoHS-Konformität	Ja
• für Hygieneausführung	EHEDG, Installation and layout of the cables must fulfil the requirements of EHEDG published in the Guidelines Doc. 13 Hygienic Design of open equipment for processing food and Doc. 44 Hygienic Design Principles for food factories to be accessible for cleaning. Also connections must be easily cleanable by using EHEDG certified cable glands or connectors.

Weitere Informationen / Internet-Links

Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/snst
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• zur Webseite: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

letzte Änderung:

23.11.2020