

Product data sheet

Item No. 91.931.9053.0

Female connector GST15I3S B1 R W WS

Device connectors, snap-in panel mount, GST15i3, 4 pole, female, screw connection, 250V/16A, material thickness 0,5 - 1,5 mm, color of coding: white, color of frame: white



Item No.	91.931.9053.0
EAN	4015573833845
Order Unit	100 Piece(s)

Certificates / Approvals



Technical data

General

Rated current	16 A
Rated voltage	250 V
Pollution degree	2
Mechanical coding	Code 1
Rated impulse voltage	4 kV
Interlockable	Yes
Color of coding/ contact carrier	White
Marking of poles	
Color of separate adapter (if present)	White

Connection Data

Connection cross section solid	2.5 mm ²
Cross section solid 2	0.5 mm ²
Connection cross section stranded	2.5 mm ²
Cross section stranded 2	0.5 mm ²
Terminations per pole	1

Model

Model	female
Number of poles	3
Connection type	Screw connection
Connecting thread metric	M3
Angle of plug	Straight
Degree of protection (IP)	IP40
Thickness of housings (electrical device) 2	0.5 mm
Thickness of housings (electrical device)	1.5 mm
Built-in component	Snap-in/screw-in

Material

Housing material	Polyamide
Halogen free	Yes
Contact material	CuZn
Insulation components continuous temperature	100 °C
Surface finish	Silver-plated

Dimensions

Length	30.2 mm
Width	22 mm
Height	19.6 mm

Technical drawing

				A																								
1	2	3		1																								
A				2																								
B				3																								
C	<p>montierter Zustand assembled condition (kein Auslieferungszustand) (no delivery condition)</p>			4																								
D	<p>Blechausschnitt plate cut out</p>			5																								
E	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Teile-Nr.: part no.</td> <td style="width: 75%;">Farbe: colour</td> </tr> <tr> <td>91.931.9053.0</td> <td>weiß, ähnl. / white similar RAL 9003</td> </tr> <tr> <td>91.931.9053.1</td> <td>schwarz, ähnl. / black similar RAL 9005</td> </tr> </table>			Teile-Nr.: part no.	Farbe: colour	91.931.9053.0	weiß, ähnl. / white similar RAL 9003	91.931.9053.1	schwarz, ähnl. / black similar RAL 9005	6																		
Teile-Nr.: part no.	Farbe: colour																											
91.931.9053.0	weiß, ähnl. / white similar RAL 9003																											
91.931.9053.1	schwarz, ähnl. / black similar RAL 9005																											
F	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</td> <td colspan="2">ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Freitoleranz nach General tolerance</td> <td>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</td> <td>1. Verwendung: - First Use:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Ersatz für/Replacement for: -</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> </td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> BUCHSENT_SNAP_IN socket connector snap in GST1513SB1 R .. </td> </tr> </table>			Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:			Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1				Maße in mm/Dimensions are in mm				Ersatz für/Replacement for: -				BUCHSENT_SNAP_IN socket connector snap in GST1513SB1 R ..		7
Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!																										
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:																									
		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1																										
		Maße in mm/Dimensions are in mm																										
		Ersatz für/Replacement for: -																										
		BUCHSENT_SNAP_IN socket connector snap in GST1513SB1 R ..																										
A	<p>These dimensions will be especially checked at delivery</p> <p>Only inspection dimensions</p> <p>With /E marked dimensions are only valid for internal use</p>			8																								
B	<p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>MIT /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>			9																								
C	<p>2.0</p>			10																								
D	<p>a</p>			11																								
E	<p>19,6</p> <p>26,7</p> <p>7,6</p> <p>22</p> <p>2</p>			12																								
F	<p>18,3</p> <p>14</p> <p>8,3</p> <p>20</p>			13																								
G	<p>2005</p> <p>Tag/Date</p> <p>Name</p> <p>gezeichnet brown</p> <p>15.07.</p> <p>Hennemann V.</p> <p>geprüft checked</p> <p>-</p> <p>Normgepr. Stand. check</p> <p>-</p>			14																								
H	<p>T</p> <p>Zeichnung Nr./Drawing No.</p> <p>91.931.9053.0 01K</p> <p>Index</p> <p>b</p>			15																								
I	<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>			16																								
J	<p>Werkstoff/Material</p> <p>Farbe: siehe Tabelle colour: see table</p>			17																								
K	<p>Maßstab/Scale</p> <p>%</p>			18																								
L	<p>Vol.</p> <p>mm³ Offl./Surf.</p> <p>mm²</p>			19																								
M	<p>08.12.2005/</p> <p>Index Datum / Blatt Date / Sheet</p>			20																								
N	<p>Änderung/Revision</p>			M1																								
O	<p>Änderung/Revision</p>			M2																								
P	<p>Änderung/Revision</p>			M3																								
Q	<p>Änderung/Revision</p>			L																								
R	<p>Änderung/Revision</p>			G																								
S	<p>Änderung/Revision</p>			i																								
T	<p>Änderung/Revision</p>			11.1																								
U	<p>Änderung/Revision</p>			12.1																								
V	<p>Änderung/Revision</p>			1.1																								

918319053001K_4 CADW1021 Stactler 2005-12-08 11:52:35 1:000

