

Garderobenschrank, Serie Evolo

Diese Garderobenschränke bestehen aus einer langlebigen und robusten Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung.



- **Unterbau:** wahlweise mit Füßen, Sockel, Sitzbank oder optional mit Aufbewahrungsbox
- **Türen:** rechts anschlagend mit reinigungsfreundlichem Lochbild
- **Abteilbreiten:** 300 und 400 mm
- **Abteilmöden:** glatt, leicht auskehrbar

Erhöhte Einbruchssicherheit – durch extrem verwindungssteife Türen



Sicherheitsdrehriegel – kann nicht überdreht werden



Evolo-Belüftungskonzept (EBL) – für eine effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung



Ausstattung – Ablageboden und Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken mit Systemaufnahme



Türen auf Anfrage auch in attraktiven MDF-Holzdekoren lieferbar



Kunststoff-Füße – mit serienmäßiger Höhenverstellung



Belüftungskonzept – Durch den optimierten Strömungsverlauf funktioniert die Belüftung ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen. Selbst bei Schränken mit Sockel ist eine gleichmäßige Belüftung des gesamten Innenraumes sichergestellt!

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7035
----------	----------	----------	----------

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013	RAL 3003	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5021
RAL 6005	RAL 6011	RAL 6027	RAL 7016	RAL 7021
RAL 7035				