

DATENBLATT

Simplex LWL Patchkabel E2000®-LC OS2



Beschreibung

LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.

Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP

Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungspport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu

Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:

Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur

Merkmale von EFB LWL Patchkabel

Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung

Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034

EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC 61753-122-2 (UPC Schliff)

100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll

Allgemeine Daten

Faserart	Singlemode 9/125
Kategorie	OS2
Anzahl der Fasern	1
Knickschutztülle	aufgesteckt
Steckverbindertyp Anschluss 1	E2000®
Steckverbinderanschluss 1 Farbe	blau
Steckverbindertyp Anschluss 2	LC
Steckverbinderanschluss 2 Farbe	blau

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 03-02-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Simplex LWL Patchkabel E2000®-LC OS2

Kabelaufbau

Kabeltyp	I-V(ZN) H
Kabelaufbau	Simplex
Kabel Ø	3,0 mm

Kabelmantel

Mantel-Farbe	gelb
Mantelmaterial	LSZH
Flammwidrig	nach EN 50265-2-1

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-20 – 70 °C
Lagertemperatur	-20 – 85 °C

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Kabel Konform zu Standard	IEC 60793-2
---------------------------	-------------

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge
O0863.0,5	Simplex LWL Patchkabel E2000®-LC OS2 0,5m, 3,0mm Gelb 9/125µm	0,5 m
O0863.1	Simplex LWL Patchkabel E2000®-LC OS2 1m 3,0mm Gelb 9/125µm	1,0 m
O0863.2	Simplex LWL Patchkabel E2000®-LC OS2 2m 3,0mm Gelb 9/125µm	2,0 m
O0863.3	Simplex LWL Patchkabel E2000®-LC OS2 3m 3,0mm Gelb 9/125µm	3,0 m
O0863.5	Simplex LWL Patchkabel E2000®-LC OS2 5m 3,0mm Gelb 9/125µm	5,0 m
O0863.10	Simplex LWL Patchkabel E2000®-LC OS2 10m 3,0mm Gelb 9/125µm	10,0 m
O0863.15	Simplex LWL Patchkabel E2000®-LC OS2 15m 3,0mm Gelb 9/125µm	15,0 m
O0863.20	Simplex LWL Patchkabel E2000®-LC OS2 20m 3,0mm Gelb 9/125µm	20,0 m

Abbildungen

OM-Klassifikation ISO/IEC 11801		OM1	OM2	OM3	OM4	OM5
Min. modale Bandbreite mit vollständiger Anregung aller Kernmoden [MHz*km]	850 nm	200	500	1500	3500	4700
	1300 nm	500	500	500	500	2470
Min. modale Bandbreite (effektive) Laser-Bandbreite [MHz*km]	850 nm	n/s	n/s	2000	4700	n/s
	1300 nm	1.5	1.5	1.5	1.5	1,5
Dämpfung [dB/km]	850 nm	3.5	3.5	3.5	3.5	3,5
	1300 nm					

Zubehör

39962.2	Reel Cleaner
39926.1	Miller® Faser Reinigungstücher

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 03-02-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

