


Doppelwandiges Schubkastensystem InnoTech Aтира



- ▶ Auszugsführung Quadro V6 mit Silent System, Garniturverpackung
- ▶ Vollauszug, Belastbarkeit bis zu 30 kg



- ▶ Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3
- ▶ Aufschiebmontage
- ▶ Stahl verzinkt

EB 12,5 (Korpuseitendicke 16 mm)

Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
260	0 045 298	1 GN
300	9 079 229	1 GN
350	0 045 299	1 GN
420	0 045 301	1 GN
470	0 045 302	1 GN
520	0 045 303	1 GN

EB 10,5 (Korpuseitendicke 18 mm)

Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
260	0 045 304	1 GN
300	9 079 230	1 GN
350	0 045 305	1 GN
420	0 045 306	1 GN
470	0 045 307	1 GN
520	0 045 308	1 GN

EB 9,5 (Korpuseitendicke 19 mm)

Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
260	0 045 309	1 GN
300	9 079 231	1 GN
350	0 045 310	1 GN
420	0 045 311	1 GN
470	0 045 312	1 GN
520	0 045 313	1 GN