

## Rollcart Fahrradanhänger

Traglast 0,15 t, Ladefläche Länge x Breite 700 x 425 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest, Aufbau Holzkasten, Rahmen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Räder, mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge



Artikelnummer: 158249

## Rollcart Fahrradanhänger

Traglast 150 kg

Fahrradanhänger

- Traglast 0,15 t
- Ladefläche Länge x Breite 700 x 425 mm
- Ladehöhe 180 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
- Aufbau Holzkasten
- Deichsel mit angeschweißter Halbkugelschale
- mit 2 untergebauten Stützbögen
- Rahmen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion
- 2 Räder
- mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Lieferung inklusive Anhängerkupplung mit Sattelstützadapter, Kugelbolzen und Halteklemme

Transportgerät	Anhänger	Rollen Anzahl / Art	2 Räder
Anhängertyp	Fahrradanhänger	Bereifung	Luft
Material	Stahl	Durchmesser Rad	310 mm
Traglast	0,15 t	Breite Rad	50 mm
Ladehöhe	180 mm	Material Felge	Kunststoff
Ladeflächenlänge	700 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite	425 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Aufbauten	Holzkasten	Gestell Ausstattung	2 untergebaute Stützbögen
Material Plattform	Siebdruckplatte	Lieferumfang	Anhängekupplung mit Sattelstützadapter, Kugelbolzen, Halteklemme
Oberfläche Plattform	rutschsicher	Unterbauten	2 untergebaute Stützbögen
Plattform Ausführung	wasserfest	Gewicht	15 kg
Deichsel Ausführung	mit angeschweißter Halbkugelschale		