

# Airrex mobile Kühler

für den Innen- und Außeneinsatz

Die Airrex-Kühler wurden für den professionellen Einsatz entwickelt und eignen sich hervorragend für die Punktkühlung. Zum Beispiel Produktionslinien, Menschen, die in heißen Umgebungen arbeiten usw. Sie können die Kühlluftschläuche mit den als Zubehör erhältlichen Verlängerungsstücken verlängern.




## Ein angenehmes Arbeitsumfeld verbessert die Produktivität.

### AIRREX-KÜHLER

Dank einer hohen Durchflussrate und eines effizienten Wärmetauschers wird schnell kühle Luft geliefert. Die Airrex HSC-Spotcooler sind perfekt für eine gezielte Kühlung ausgelegt. Mit optionalen Verlängerungen können die Kühlluftschläuche auf bis zu 30 Meter verlängert werden.

### MOBIL

Mit den Lenkrollen können Sie das Gerät überall dorthin bewegen, wo Kühlung benötigt wird. Keine feste Installation - platzieren Sie den Kühlschlauch einfach dort, wo Sie ihn benötigen. Mühelos zu bewegen,



Temperaturregelung über ein digitales Display und langlebig durch waschbare Filter.

### ENERGIEEFFIZIENT

Geringer Energieverbrauch:  
1.6 kW/HSC-1370, 2.22 kW /HSC-2500,  
3.0 kW/HSC-3500, 8.5 kW/HSC-5000A.

### SICHERHEIT

Sicherheitsfunktionen wie der Überfüllungsschutz des Kondensatbehälters, die Hoch- und Niederdruck-Sicherheitsabschaltung, der Überhitzungsschutz des Kompressors und das Motorschutzsystem garantieren Zuverlässigkeit. Einfach zu warten. Aktivieren Sie Ihre dreijährige Garantie auf [rexnordic.com](http://rexnordic.com).

## WIR SIND FÜR SIE DA



 **DEUTSCHLAND**  
Rex Nordic GmbH

[rexnordic.de](http://rexnordic.de)

KUNDENDIENST  
+49 171 4006 002

[de@rexnordic.com](mailto:de@rexnordic.com)

TECHNISCHER SERVICE  
+49 171 4006 002

[service@rexnordic.com](mailto:service@rexnordic.com)

**REX**NORDIC  
[rexnordic.com](http://rexnordic.com)



## HSC-1370 HSC-2500 HSC-3500 HSC-5000A

Alle Kühler der HSC-Serie können ihre Zuluft um etwa 10 Grad abkühlen. Mit dem Warmluft-Abluftschlauch kann die Kühleffizienz weiter verbessert werden: Wenn sich die Luft im Raum abkühlt, wird die Zuluft kühler und das Gerät kann noch kühlere Luft produzieren. Airrex-Kühler bieten effiziente, mobile Kühlung mit hohem Durchsatz.

TECHNISCHE INFORMATIONEN		HSC-1370	HSC-2500	HSC-3500	HSC-5000A
Kühlleistung	Btu/h	13.000	21.000	25.000	60.000
	kW	3.810	6.150	7.330	17
Elektrischer Anschluss		230 V, 50 Hz, 1-phasig			380/420 V, 50 Hz, 3-phasig
Stromstärke (max.)	A ±10 %	7,4	9,8	13	13
Stromverbrauch	kW	1,6	2,22	3,0	8,5
Abmessungen (B x T x H)	cm	42 x 62 x 101	49 x 60 x 128,6	49 x 60 x 128,6	74 x 140 x 151,6
Gewicht	kg	57	86	90	250
Geräuschpegel	dB	55	62	63	65
Kondensatbehälter	l	15	20	20	Pumpe
Luftstrom	m³/min	8	11–13	14–16	40
Luftfilter		Polyester-Filter		Metallgewebefilter	
Kältemittel	kg	R-410A (0.65)	R-410A (0.89)	R-407C (1.2)	R-410A (3.5)
Betriebstemperaturbereich	°C	25 °C DBT, 60 % RH bis 45 °C DBT, 40 % RH			
Maximale Länge des Kühlschlauchs	m	12	12	12	30
Maximale Länge des Abluftkanals	m	5	5	5	5-10
<b>Anwendungen</b>		Spotcooler sind ideal für Arbeitsplätze mit hohen Temperaturen wie Fabriken, Werften, Glashütten, Metallwerkstätten, Reparaturwerkstätten, Schweißereien, Server- und Maschinenräume, Bühnen, Küchen, Hallen, Freizeitzentren usw.			




### EINFACHE VERWENDUNG

Ein übersichtliches digitales Display zur Steuerung von Temperatur, Lüfterdrehzahl und mehr.



### KOSTENGÜNSTIG

Geringer Energieverbrauch, verbesserte Produktivität



### MOBIL

Lenkrollen, keine Montage erforderlich



### PLUG AND PLAY

Einfache Reinigung und geringe Wartung, keine Installationskosten