


Gedore GEDORE 1.06/1A-2 Universal- Abzieher

2-armig, 130x200 mm

Artikelnummer: 245746

Technische Details

Hakenfußstärke an der Spitze e1	3 mm	Hakenfußbreite an der Nutzfläche	22 mm
Gesamtbreite [mm]	180 mm	umdrehbare Arme vorhanden	ja
Spindel Abrutschsicherung	nein	Hakenbremse vorhanden	nein
Spindel Gewindegröße	M14 x 1.5 x 140 mm	Spannbügel vorhanden	nein
1000 V isoliert	nein	Nachrüstbar mit Hydraulikspindel	nein
Anzahl der Haken	2	Spannweite Aussenabziehen (max.)	130 mm
Hydraulikspindel optional	-	Spindel Druckstückart	Spitze
Netto-Gewicht [kg]	1,6 kg	Ausführung	2-armig mit verlängerten Haken
VDE zertifiziert	nein	3D-Daten vorhanden	nein

Gesamthöhe [mm]	35 mm	Belastung des gesamten Abziehers	3 t
Schlüsselweite Betätigungssechsk	17 mm	Abrutschsicherung an der Spindel	nein
Spindel Aufnahme	M14 x 1,5mm	Hydraulikspindel vorhanden	nein
Spindel Gewindelänge (nutzbar) [140 mm	REACH Registrierung vorhanden	nein
Verwendung/Einsatz	Zum Abziehen von Antriebsscheiben, Rädern, Kugellager usw.	Schrauben inklusive	ja
Spindelspitze auswechselbar	nein	Schnellspannhebel vorhanden	nein
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]	12 mm	Spanntiefe nutzbar b [mm]	200 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min	70 mm	Spindel Oberflächenbeschichtung	Nitrocarburiert
Spannweite Innenabziehen a2 (max	180 mm	Haken parallel verschiebbar	ja
Gesamtlänge [mm]	275 mm	Spindel Schlüsselweite	17 mm
Inhalt (Anzahl Stück)	1	Zugkraft (max.) [t]	3 t
Skaleneinteilung vorhanden	ja	Anzahl der Arme	2