## Aufsatzschrank für Spind

1 Abteil(e), Abteil Breite 250 mm, Höhe x Breite x Tiefe 500 x 250 x 500 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110°, verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RDS 110 80 60 Viridingrün







Artikelnummer: 266988





## Aufsatzschrank für Spind

- 1 Abteil(e)
- Abteil Breite 250 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 500 x 250 x 500 mm
- Flügeltür
- Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110°
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RDS 110 80 60 Viridingrün

Technische Details	
Schranktyp Aufsatzschrank	Durchlassmaß Tür (li.) 433 mm
für Schranktyp Spind	abschließbar ja

Abteile	1 Stück	Schließsystem	Zylinderschloss
Höhe	500 mm	Material Korpus	Stahl
Breite	250 mm	Oberfläche Korpus	einbrennlackiert
Innenhöhe	471 mm	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	500 mm	Material Front	Stahl
Innentiefe	477 mm	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Abteilbreite	250 mm	Farbe Front	RDS 110 80 60 Viridingrün
Türtyp	Flügeltür	Aufstellung/Montage	Wand
Türanschlag	rechts	Norm	Stufe B nach DIN 4547-2   Aufbruchgeschützt
Türöffnungswinkel	110°	Gewicht	5,02489 kg
Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen		