




CS 60 WET

Diamant-Steintrenner für Nass-Schnitte, Gehrungsschnitte bis 45°, mit PRCD-Schalter

- Hochleistungsmotor: extra stark zum Steinschneiden und Fugenfräsen
- Stufenlose Schnitttiefeinstellung von 0-60 mm, mit Führungsschiene bis 54 mm. Im Gehrungsschnitt von 0-44 mm, mit Führungsschiene bis 38 mm
- Stufenlose Winkeleinstellung für Gehrungsschnitte von 0-45°
- Schnittmarkierung am Führungstisch von 0°/30°/45° für eine schnelle Orientierung
- Hochwertige Schutzhaube und Führungsplatte aus Magnesium-Druckguss
- Motorschutz aus Gummi verhindert das direkte Ansaugen von Spritzwasser
- Wasserzufuhr: für eine wirkungsvolle Kühlung des Diamant-Werkzeuges
- Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
- PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert
- Ideal geeignet für das Einbringen von Wasserrinnen in Fensterbänke oder Treppenstufen. Zum Bearbeiten von Arbeitsplatten, Fassadenplatten, Terrazzoplatten im Garten- und Landschaftsbau. Zur Fugensanierung im Fußbodenbereich
- Spindelarretierung



TECHNISCHE DATEN

Diamanttrennscheibe Ø / Aufnahme (Innen-Ø)	170 / 22,2 mm
Schnitt-Tiefe / mit Führungsschiene	60 / 54 mm
Gehrungsschnitte	0-45°
Schnitt-Tiefe Gehrungsschnitt	5-44 mm
Schnitt-Tiefe Gehrungsschnitt mit Führungsschiene	0-38 mm
Leerlaufdrehzahl	6200 /min
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	840 Watt
Gewicht	4,5 kg

Lieferumfang:

- 1 Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Schneidrand
- 1 Schlüssel für Werkzeugwechsel
- 1 Parallelanschlag
- 1 Systainer
- 1 Koffereinlage

Typ	Bestell-Nr.
CS 60 WET	374.016

! Zubehör Seite 227