

Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 00 000 5183
Beschreibung	Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19000005183

Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han [®] CGM-P
Zubehörtyp	Kabelverschraubung

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	≤4,5 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz)
Schlüsselweite	24
Grenztemperatur	-40 ... +100 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Verschraubungsgröße	M20
Klemmbereich	6 ... 12 mm
Eckmaß	26,4 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Kabelverschraubungen	Polyamid (PA)
Farbe Zubehör	RAL 9005 (tiefschwarz)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	10,98 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	39269097
GTIN	5713140192898
eCl@ss	27140801 Kabelverschraubung (Elektroinstallation)