

## Termékinformációk

**95 06 230**

### Kábelolló

Fröccsöntött műanyag markolatok

IEC 60900 DIN EN 60900

- Cu-vezetékhez, egyvezetékes - 16 mm<sup>2</sup>, többvezetékes - 50 mm<sup>2</sup> és hajszálvetékes - 70 mm<sup>2</sup>; Al-vezetékhez, többvezetékes 70 mm<sup>2</sup>
- Könnyű vágás a nagy áttétellel egykezes használatnál
- Rozsdamentes speciális acél, edzett és megeresztett
- Nem alkalmas acélhuzalhoz és hidegen 1 húzott rézvezetékekhez
- Edzett vágóélek precíziós köszörüléssel
- Nem lapít össze, a kábel alakja alig változik
- Utánállítható csavaros csukló
- Ollóttest: sebészeti acél, rozsdamentes, légedzett
- Markolatok: műanyag, ütésálló



⚡ 1000 V

Altalános	
Cikkszám	95 06 230
EAN	4003773006305
Fej	polírozva
Fogantyúk	szigetelt, szórt műanyag bevonattal, VDE szerint bevizsgálva
Súly	274 g
Méret	230 x 82 x 30 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900
Műszaki jellemzők	
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	50 mm <sup>2</sup>
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 16 mm
AWG	1 / 0
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk