

TECHNISCHE INFORMATION

KLEEN
PURGATIS

GRILLREINIGER

ULTIMA Rauchharzentferner



Art.-Nr. 203.882 12-kg-Kanister

- **hochalkalischer**, stark **schäumender** Reiniger
- **intensive** Lösekraft von eingebranntem und **verharztem** organischem Material wie Stärkereste, Verkohlungen, Rauchharz-niederschlägen
- **spezielle** Wirkstoffkombination entwickelt einen **stabilen** und **lang** haftenden **Reinigungsschaum**
- vorzugsweise auf **heißen** und **warmen** Oberflächen einzusetzen
- **nicht** geeignet für Bunt- und Leichtmetallflächen und andere alkaliempfindliche Oberflächen

ANWENDUNGSBEREICH:

Zur professionellen Reinigung von Grill- und Backöfen, Räucher-kammern und Rauchanlagen, Räucherwagen und Gerätschaften sowie Stahlbackblechen und Bäckerei-Stikkenwagen. Wird in geeigneter Verdünnung mit einem Schaum-sprühsystem verarbeitet. Bei starker Verschmutzung längere Einwirkzeit wählen. Nur auf alkaliresistenten Oberflächen einsetzen. **Nicht** geeignet für Bunt- und Leichtmetallflächen u. a. alkaliempfindliche Oberflächen.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

Je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser im Verhältnis 1:5 bis 1:60 verdünnen. Zu reinigende Fläche, Geräte oder Kammern vorheizen und Reinigerlösung mit geeignetem Sprüh- oder Schaum-systemgerät aufbringen und einwirken lassen. Anschließend mit viel klarem Wasser abspülen. **1:5 bis 1:20 für Rauchkammern und Rauchharzanlagen.**

Heiße verschmutzte Flächen mit möglichst heißer Reinigerlösung vollständig einschäumen - Raum etwa 15 min mit ca. 90 °C dämpfen und anschließend gründlich mit viel klarem Wasser abspülen. **1:20 bis 1:40 für Räuchergerätschaften, Stikkenwagen, Stahlbackbleche.**

Reinigerlösung aufsprühen oder schäumen und einige Minuten einwirken lassen, anschließend mit viel klarem Wasser abspülen. Kleinere Objekte können im Tauchbad gereinigt werden. **1:40 bis 1:60 für leicht verschmutzte Stahlbackbleche und Stikkenwagen.**

Bei geringer Verschmutzung und täglicher Reinigung, wie bei 1:20 bis 1:40 beschrieben, anwenden.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: gelbliche Flüssigkeit
Geruch: mild
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1400 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 14

INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %: anionische Tenside, nichtionische Tenside

Giscode: GG 70

Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr, vor Frost u. Hitze schützen

KENNZEICHNUNG:



C - Ätzend

Enthält > 5 % Natriumhydroxid

GEFAHRENHINWEISE UND SICHERHEITSRATSCHLÄGE:

- R 35: Verursacht schwere Verätzungen.
S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

TRANSPORT: UN-Nummer: 1824 / Bezeichnung: Natriumhydroxidlösung / Klasse: 8
Verpackungsgruppe: II / ADR

KLEEN PURGATIS GmbH

Zentrale

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-50
info@kleen-purgatis.de

Vertrieb International

Firststrasse 15
CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 78686-68
Fax +41 (0) 44 78686-69
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE