

## RAPIDLIFT châssis roulant



force 1000 kg, plateau longueur x largeur 360 x 340 mm, hauteur de charge 120 mm, structure coloris RAL2002 orangé sang, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, Avec bandage nylon sur jante nylon



Numéro d'article: 141801



## RAPIDLIFT Cadre roulant pour fortes charges

### 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes

châssis roulant

- force 1000 kg
- plateau longueur x largeur 360 x 340 mm
- hauteur de charge 120 mm
- longueur x largeur 430 x 340 mm
- structure coloris RAL2002 orangé sang
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Avec bandage nylon sur jante nylon
- moyeu avec roulement à billes

## Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	barre directrice	non
type de rouleur	châssis roulant	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	1000 kg	pneumatique	nylon
hauteur de charge	120 mm	matériau de jante	nylon
longueur de plateau	360 mm	roulement	roulement à billes
largeur de plateau	340 mm	hauteur	120 mm

surface de plateforme	avec revêtement en caoutchouc	longueur	430 mm
matériau de finition	soudé	largeur	340 mm
surface	laqué	Poids	13 kg
couleur	orangé sang // RAL2002		

## Cela s'adapte aussi ...

149735		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
215913		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 600 x 400 x 300 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique