

Professionelles 3-in-1 Farblaser Multifunktionsgerät für Arbeitsgruppen

Der Brother DCP-L8410CDW ist dank seiner schnellen Druck- und Scangeschwindigkeiten sowie zahlreichen Sicherheitsfunktionen das optimale Farblaser Multifunktionsgerät für Arbeitsgruppen. Schnell und bequem ins LAN oder WLAN eingebunden steht er der kompletten Arbeitsgruppe zur Verfügung. Wenn es mal schnell gehen muss ist der direkte Druck von mobilen Endgeräten aus problemlos möglich. Bei hohem Papierbedarf können Sie den DCP-L8410CDW mit bis zu 1.050 Blatt Papierkapazität ausstatten. Das Gerät ist mit verschiedenen Brother-eigenen Lösungen wie der Druckmanagement-Lösung b-guard oder den MPS-Konzepten von Brother PrintSmart kompatibel. Kundenspezifische Workflows können über die BSI-Schnittstelle individuell programmiert und in den 9,3 cm großen Touchscreen-Farbdisplay integriert werden. 

- Bis zu **31 Seiten/Minute** Druckgeschwindigkeit in Farbe und SW
- 250 Blatt Papierkassette und 50 Blatt Multifunktionszufuhr
- Professionelle Scan-Funktionen mit **50 Blatt ADF**
- Professionelle Papiermanagementoptionen mit bis zu **1.050 Blatt Papierkapazität**
- **Apple AirPrint** und **Google Cloud Print™ 2.0** kompatibel
- Integrierte **BSI-Schnittstelle + Custom UI** zur Programmierung kundenspezifischer Lösungen
- Implementierbar in die Brother **PrintSmart** Wartungs- und Seitenpreiskonzepte sowie auch in Multi-Vendor-Klickpreis-Konzepte
- Mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen mit dem **PRINT AirBag für 200.000 Seiten**



Verbrauchsmaterial:

Toner TN-421BK für 3.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798)
Toner TN-421C/M/Y für je 1.800 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798)
Jumbo-Toner TN-423BK für 6.500 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798)
Jumbo-Toner TN-423C/M/Y für je 4.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798)
Trommel DR-421CL für ca. 50.000 Seiten (3 Seiten pro Job)
Transfereinheit BU-330CL für ca. 130.000 Seiten (3 Seiten pro Job)
Toner-Abfallbehälter WT-320CL für ca. 50.000 Seiten

Lieferumfang:

Brother DCP-L8410CDW inkl. Tonerkassetten für 3.000 Seiten in Schwarz und je 1.800 Seiten in Cyan, Magenta, Gelb (gemäß ISO/IEC 19798), Trommel, Transfereinheit, Toner-Abfallbehälter, Installationsanleitung, Netzkabel, Druckertreiber für Windows®

Abmessungen und Gewicht:

Mit Karton (B x H x T)	663 x 654 x 542 mm / 33,3 kg
Ohne Karton (B x H x T)	435 x 539 x 526 mm / 27,6 kg

Bei Abbildung des Gerätes zu verwendende Logos:

