

Sägen

SBG 4910

Bestell-Nr. 390.518



Metall-Bandsäge mit schwenkbarem Sägerahmen

- 2 Bandgeschwindigkeiten: zum Sägen von Voll- und Hohlprofilen
- Empfohlene Bandgeschwindigkeiten: Stufe I: Vollmaterial aus Stahl, Edelstahl, Alu; Stufe II: Rohre aus Stahl, Edelstahl, Alu
- Schnittmöglichkeiten ohne Säge Tisch: bei 90° Geradschnitt, runder und quadratischer Querschnitt max. 80 mm, rechteckiger Querschnitt max. 100 x 80 mm, Freihand 150 x 80 mm
- Stufen- und werkzeuglose Verstellung des Schnittwinkels von 0°-45°
- Mit Säge Tisch, einfaches Auslösen für den Freihand-Einsatz
- Kugelgelagerte 3-Punkt-Sägebandführung für einen optimalen Schnittverlauf
- Mit Bügel-Sperrvorrichtung: für mobile Einsätze und leichten Transport
- Sicherheitsschalter: gegen versehentliches Wiedereinschalten nach Stromausfall
- Arbeiten ohne Kühlflüssigkeit
- Besonders in brandgefährdeter Umgebung eignet sich die SBG für ein funkenfreies Trennen von Metall

Technische Attribute	SBG 4910
Leistungsaufnahme	850 Watt
Leistungsabgabe	445 Watt
Sägebandabmessung	1335x13x0,65 mm
Bandgeschwindigkeit	60 / 80 m/min
Abmessung (L x B x H)	66x31x38 mm
Max. Schneidebereich: Runder Querschnitt bei 45°/90°	68 mm / 80 mm
Max. Schneidebereich: Quadratischer Querschnitt bei 45°/90°	60 mm / 80 mm
Max. Schneidebereich: Rechteckiger Querschnitt bei 45°/90°	68x55 mm / 100x80 mm
Gewicht Sägebügel	7,9 kg
Gewicht (komplette Einheit)	18,0 kg

Grundausrüstung

- 1 Parallelanschlag
- 1 Bimetall-Sägeband

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sägen

Zubehör

Sägebänder



Bi-Metall Sägebänder mit positivem Spanwinkel für schnellen Arbeitsfortschritt durch optimierte Zerspanungsleistung bei verbesserter Schnittgenauigkeit und höchster Lebensdauer. Geeignet für dickwandige Rohre, Flach- und Vierkantstahl, Rundstahl, gebündeltes Material sowie Nichteisenmetalle.

Zähne pro Zoll:	Abmessung (L x B x H):	Bestell-Nr.
-----------------	------------------------	-------------

18	1335 x 13 x 0,65	399.485
----	------------------	---------



Bi-Metall Sägebänder für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu. Sägebänder mit spezieller Vario-Zahnteilung. Sorgt für extrem schwingungsarmes Arbeiten, mit positivem Spanwinkel für garantiert optimale Schnittleistung und Wirtschaftlichkeit.

Zähne pro Zoll:	Abmessung (L x B x H):	VE	Bestell-Nr.
-----------------	------------------------	----	-------------

8/12	1335 x 13 x 0,65	3	359.289
10/14	1335 x 13 x 0,65	3	359.130



Sägebänder aus Werkzeugstahl mit speziell gehärteten Zahnsitzen speziell abgestimmt für dünnwandige Querschnitte und Profile.

Zähne pro Zoll:	Abmessung (L x B x H):	VE	Bestell-Nr.
-----------------	------------------------	----	-------------

18	1335 x 13 x 0,65	3	359.106
24	1335 x 13 x 0,65	3	359.270

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sägen

Spannbacken



Kunststoffschonbacken mit Magnet, passend für SBG 4908 und 4910, mit Prisma, zum sicheren Spannen von Materialien mit empfindlichen Oberflächen. Durch den Einsatz der Schonbacken, auf der SBG 4910 wird der Schnittabstand auf 15 mm reduziert.

VE	Bestell-Nr.
2	388.718
