

## Rollcart diable d'empilage

force 200 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 300 x 225 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 158380



## Rollcart Diabie d'empilage ESD

diable d'empilage

- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 300 x 225 mm
- hauteur x largeur x profondeur 1200 x 530 x 510 mm
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec poignées avec étrier de sécurité selon DIN EN 1757-3
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante tôle d'acier
- Ø de roue 250 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

## Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	poignée de sécurité	oui
type de diable de manutention	diable d'empilage	matériau de poignée	plastique
charge	200 kg	pneumatique	caoutchouc plein
largeur de pelle	300 mm	Ø de roue	250 mm
profondeur de pelle	225 mm	matériau de jante	tôle d'acier

matériau	acier	roulement	roulement à rouleaux
matériau de finition	soudé	hauteur	1200 mm
surface	finition peinture époxy	largeur	530 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	profondeur	510 mm
rabattable	non	Poids	14,5 kg
patins pour escaliers	non		