

Motorantrieb, 60VDC



Typ IZMX-M16-60DC-1
Art.-Nr. 184250
Katalog Nr. 67C3048G33

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung
Zubehör			Fernschalten
Zubehör			Motorantrieb
			Der Motor spannt den Federkraftspeicher automatisch für Fern- oder Vor-Ort-Schaltungen. Nachrüst-Satz
maximale Schalthäufigkeit	Einschaltungen Minute		3
			Bitte beachten - die Schalthäufigkeit des Schalters = 60/h
Bemessungssteuerspeisespannung	U_s	V	60 V DC
Arbeitsbereich	$x U_s$	Faktor	0,85 - 1,1
max. Betriebsstrom	I_n	A	3
max. Anlaufstrom (35ms)	I_n	A	15
max. Leistung	AC/DC	VA/W	150
max. Anlaufleistung (35ms)	AC/DC	VA/W	3
verwendbar für			IZMX16... INX16...
Information zum Lieferumfang			Ein Meldeschalter mit Text "Federspeicher gespannt" gehört zum Lieferumfang.

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung	U_s	V	60 V DC
Erforderliche Zeit für das Spannen des Federkraftspeichers bei $1 \times U_s$			3 s DC
Bemessungsbetriebsstrom	I_n	A	3 A DC
Anlaufstrom		A	15 A DC
Leistungsaufnahme			150 W DC

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Elektrischer Antrieb für Leistungsschalter (EC001030)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Elektrischer Antrieb für Leistungsschalter (ecl@ss8.1-27-37-04-12 [AKF010010])			
Ausführung des Schaltantriebs			Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz		V	0 - 0
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz		V	0 - 0
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC		V	60 - 60
Spannungsart zur Betätigung			DC