


# PK2-T



Artikelnummer 23.0290-\*

Isoliert, mit starrer  $\varnothing$  2 mm-Buchse und unverlierbarem Isolierkopf versehen.  $\varnothing$  2 mm-Querbohrung für die Schnellklemmung von Drähten. Messingdrehteil. Einbau mit Verdrehenschutz in Frontplatten bis max. 4 mm Stärke. Gewindebolzen M3.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	2 mm
Bemessungsdaten	30 V, 15 A / 60 V, 15 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">22</span>
Gewinde	M3
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030