

Paletten-Hubwagen TL 2.5 T 1300x520mm, Best.-Nr. 1364103

1.2	Typenbezeichnung des Herstellers <i>Manufacturer's Type Designation</i>		
1.4	Bedienung (Hand, Geh) <i>Operator Type (Hand, Pedestrian)</i>		Hand
1.5	Tragfähigkeit, Last <i>Load Capacity/Rated Load</i>	Q (t)	2,5
1.6	Lastschwerpunkt Abstand <i>Load Center Distance</i>	c (mm)	600
1.8	Lastabstand <i>Load Distance</i>	x (mm)	1010
1.9	Radstand <i>Wheel Base</i>	y (mm)	1335
2.1	Eigengewicht <i>Service Weight</i>	kg	100
3.1	Bereifung <i>Tyres</i>		Polyurethan
3.2	Reifengröße vorn <i>Tyre Size front</i>	mm	200x50
3.3	Reifengröße hinten <i>Tyre Size rear</i>	mm	80x70
3.4	Zusatzräder (Abmessungen) <i>Additional Wheel (Dimensions)</i>	mm	25x45
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) <i>Wheel, Number front/rear (x=driven wheels)</i>		2/4
3.6	Spurweite vorn <i>Tread front</i>	b _{fr} (mm)	130
3.7	Spurweite hinten <i>Tread rear</i>	b _{re} (mm)	380
4.4	Hub <i>Lift</i>	h _z (mm)	115
	Gabelhöhe max. Hub <i>Height of fork at max. lift</i>		200
4.9	Höhe, Deichsel in Fahrstellung min/max <i>Height of Tiller in drive position min/max</i>	h _{st} (mm)	700/1225
4.15	Höhe gesenkt <i>Height lowered</i>	h _{sl} (mm)	85
4.19	Gesamtlänge <i>Overall Length</i>	l ₁ (mm)	1685
4.20	Länge einschl. Gabelrücken <i>Length to Face of Forks</i>	l ₂ (mm)	385
4.21	Gesamtbreite <i>Overall Wide</i>	b ₁ (mm)	520

4.22	Gabelzinkenmaße <i>Fork Dimensions</i>	ε/e/l (mm)	50/160/1300
	Gabellänge <i>Fork Length</i>	mm	1300
4.25	Gabelaußenabstand <i>Distance between Fork arms</i>	b ₁ (mm)	520
4.32	Bodenfreiheit, Mitte Radstand <i>Ground Clearance, Center of Wheelbase</i>	m ₂ (mm)	35
4.35	Wenderadius <i>Turning Radius</i>	WA	1540
	Deichselschläge bis max. Hub <i>Drawbar Pulls to max. Lift</i>		ca. 15
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last <i>Lowering Speed, laden/unladen</i>		90/20